



Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V

WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH

Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V, 19.5 W, D345 mm, 1700 lm, 3000 K, IP44

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu


Obecné informace			
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Značka hořlavosti	-
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Značka ENEC	-
Včetně předřadníku	Ano	Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Poznámky	*-Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10.	Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano
Lighting Technology	LED	RoHS	
Vrstva	Hodnota	Světelné technické	
Vestavěné ovládání	Jednotka pro detekci pohybu	Světelný tok	1 700 lm
Značka CE	Ano	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Záruční lhůta	3 roky	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90 lm/W
		Index podání barev (CRI)	>80
		Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
		Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
		Typ optiky	Vyzařovací úhel 120°
		Divergence světelného paprsku svítidla	120°

Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220–240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	3,28 A
Doba náběhového proudu	0,044 ms
Spotřeba energie	19,5 W
Účinník (zlomek)	0.85
Připojení	Zasunovací konektor třífázový
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	50
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 až +40 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne
Mechanické a materiály	
Materiál těla	Polypropylen
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polymethylmethakrylát
Materiál optického krytu / čočky	Polymethylmethakrylát
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	345 mm
Celková šířka	345 mm
Celková výška	97 mm
Celkový průměr	345 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	97 x 345 x 345 mm
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP44 [Chráněno proti proniknutí drátů, chráněno proti stříkající vodě]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.43, 0.40) SDCM ≤5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Životnost (podle IEC)	
Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	0,005 %
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	2,24 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L70
Podmínky použití	
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednací název produktu	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH
Celý název výrobku	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH
Full EOC	871016333913999
Objednací kód	33913999
Číslo materiálu (12NC)	911401802480
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8710163339139
Číslování SAP – balení v krabici	5
Pouzdro – EAN/UPC	8710163339191

Rozměrové výkresy



Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V

