



# FlowBase

## BWP352 LED137/NW 120W 220-240V DM2 MP1

FlowBase, 12900 lm, 120 W, 740 neutral white, Keamanan kelas I

Desain lampu yang menjamin keamanan dan visibilitas baik merupakan elemen penting dalam kesuksesan setiap proyek terowongan. Philips FlowBase menggabungkan desain kompak, keandalan, dan keterjangkauan dalam satu paket untuk memberikan solusi pencahayaan sempurna bagi setiap aplikasi terowongan.

### Product data

| Informasi Umum                  |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Driver tercakup                 | Ya                |
| Tanda CE                        | Tanda CE          |
| Tanda ENEC                      | -                 |
| Teknis Lampu                    |                   |
| Flux Cahaya                     | 12.900 lm         |
| Suhu Warna Terkorelasi (Nom)    | 4000 K            |
| Daya Penerangan (terukur) (Nom) | 107,5 lm/W        |
| Warna sumber cahaya             | 740 neutral white |
| Pengoperasian dan Kelistrikan   |                   |
| Tegangan Masuk                  | 220-240 V         |
| Frekuensi Garis                 | 50 to 60 Hz       |
| Konsumsi Daya                   | 120 W             |
| Faktor Daya (Fraksi)            | 0.95              |

| Suhu                                    |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kisaran suhu ambien                     | -40 hingga +50 °C                             |
| Kontrol dan Peredupan                   |                                               |
| Dapat diredupkan                        | Tidak                                         |
| Driver/unit daya/transformator          | Unit catu daya (Nyala/Mati)                   |
| Output cahaya konstan                   | Tidak                                         |
| Mekanis dan Housing                     |                                               |
| bahan perumahan                         | Aluminium                                     |
| Material optik                          | Polikarbonat                                  |
| Material fiksasi                        | Aluminium                                     |
| Penyetujuan dan Aplikasi                |                                               |
| Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet] |
| Kode pelindung dampak mekanis           | IK08 [5 J perlindungan vandalisme]            |
| Kelas perlindungan IEC                  | Keamanan kelas I                              |

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC) |                                        |
| Masa kegunaan median L70B50            | 50.000 jam                             |
| Kondisi Aplikasi                       |                                        |
| Tingkat redup maksimum                 | 10%                                    |
| Data Produk                            |                                        |
| Nama produk pesanan                    | BWP352 LED137/NW 120W 220-240V DM2 MP1 |

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Nama lengkap produk                   | BWP352 LED137/NW 120W 220-240V DM2 MP1 |
| Kode produk lengkap                   | 911401808898                           |
| Kode urutan                           | 911401808898                           |
| No. Material (12NC)                   | 911401808898                           |
| Numerator - Jumlah Per Pak            | 1                                      |
| Numerator - Pak per kotak bagian luar | 1                                      |

Dimensional drawing

