



# Essential SmartBright LED Downlight G2

## DN027B LED6/CW L150 SQ

Bộ cấp nguồn - Góc chùm sáng 110°

Essential SmartBright G2 LED Downlight là sản phẩm xứng đáng với giá tiền với hiệu suất cao, chất lượng tốt và tin cậy. Sản phẩm cung cấp nhiều cấu hình từ công suất 300 lm đến 2000 lm, để thay thế cho đèn downlight truyền thống. Sản phẩm có thể được sử dụng cho trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, khu dân cư và văn phòng. Đây là dòng sản phẩm lý tưởng để phân phối trên thị trường thương mại.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 bộ
Bộ điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại chóa quang học	Góc chùm sáng 110°
Kết nối	Dây đi ra
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Thời hạn bảo hành	1 năm
Quang thông đầu ra không đổi	Không
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số đầu vào	50 hoặc 60 Hz
Dòng khởi động	15 A
Thời gian khởi động	0,205 ms
Hệ số công suất (Tối thiểu)	0.7
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và bộ vỏ	
Vật liệu vỏ đèn	Kim loại-Nhựa
Vật liệu chóa phản quang	-
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Chiều dài tổng thể	175 mm
Chiều rộng tổng thể	175 mm
Chiều cao tổng thể	33 mm
Màu sắc	Trắng
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [ Bảo vệ ngón tay]

## Essential SmartBright LED Downlight G2

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK02 [ 0,2 J tiêu chuẩn]
--------------------------------	--------------------------

### Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	600 lm
Dung sai quang thông	+/-10%
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	6500 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	80
Màu sắc ban đầu	SDCM<5
Công suất đầu vào ban đầu	7 W
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

### Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)

Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	20000 h
------------------------------------	---------


### Điều kiện ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40 °C
------------------------------	----------------


Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không áp dụng
--------------------------------	---------------

### Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	871016330915699
Tên sản phẩm khác	DN027B LED6/CW L150 SQ
EAN/UPC - Sản phẩm	8710163309156
Mã đơn hàng	911401814997
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	24
Số vật liệu (12 chữ số)	911401814997
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,360 kg



## Bản vẽ kích thước



DN027B

