



# Essential SmartBright LED Downlight G2

## DN027B LED9/NW L150 SQ

Bộ cấp nguồn - Góc chùm sáng 110°

Essential SmartBright G2 LED Downlight là sản phẩm xứng đáng với giá tiền với hiệu suất cao, chất lượng tốt và tin cậy. Sản phẩm cung cấp nhiều cấu hình từ công suất 300 lm đến 2000 lm, để thay thế cho đèn downlight truyền thống. Sản phẩm có thể được sử dụng cho trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, khu dân cư và văn phòng. Đây là dòng sản phẩm lý tưởng để phân phối trên thị trường thương mại.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Hệ số công suất (Tối thiểu)	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không	0.7	
Số lượng bộ điều khiển	1 bộ	Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Bộ điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Cơ khí và bộ vỏ	
Loại chóa quang học	Góc chùm sáng 110°	Vật liệu vỏ đèn	Kim loại/Nhựa
Kết nối	Dây đi ra	Vật liệu chóa phân quang	-
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II	Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Thời hạn bảo hành	1 năm	Chiều dài tổng thể	175 mm
Quang thông đầu ra không đổi	Không	Chiều rộng tổng thể	175 mm
Thông số vận hành và điện		Chiều cao tổng thể	33 mm
Điện áp đầu vào	220-240 V	Màu sắc	Trắng
Tần số đầu vào	50 hoặc 60 Hz	Phê duyệt và Ứng dụng	
Dòng khởi động	15 A	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [ Bảo vệ ngón tay]
Thời gian khởi động	0,198 ms		

## Essential SmartBright LED Downlight G2

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK02 [ 0,2 J tiêu chuẩn]
--------------------------------	--------------------------

### Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	900 lm
Dung sai quang thông	+/-10%
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	4000 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	80
Màu sắc ban đầu	SDCM<5
Công suất đầu vào ban đầu	11 W
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

### Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)

Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	20000 h
------------------------------------	---------


### Điều kiện ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40 °C
------------------------------	----------------


Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không áp dụng
--------------------------------	---------------

### Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	871016330917099
Tên sản phẩm khác	DN027B LED9/NW L150 SQ
EAN/UPC - Sản phẩm	8710163309170
Mã đơn hàng	911401815197
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	24
Số vật liệu (12 chữ số)	911401815197
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,360 kg



### Bản vẽ kích thước



DN027B

