



Essential SmartBright LED Downlight G2

DN027C LED9/WW D150

Essential SmartBright G2 LED Downlight là sản phẩm xứng đáng với giá tiền với hiệu suất cao, chất lượng tốt và tin cậy. Sản phẩm cung cấp nhiều cấu hình từ công suất 300 lm đến 2000 lm, để thay thế cho đèn downlight truyền thống. Sản phẩm có thể được sử dụng cho trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, khu dân cư và văn phòng. Đây là dòng sản phẩm lý tưởng để phân phối trên thị trường thương mại.

Dữ liệu sản phẩm

| Thông tin chung | |
|--|--------------------------|
| Bao gồm bộ điều khiển | Có |
| Thông số vận hành và điện | |
| Dòng khởi động | 15 A |
| Thời gian khởi động | 0,198 ms |
| Cơ khí và bộ vỏ | |
| Vật liệu vỏ đèn | Kim loại-Nhựa |
| Chiều cao tổng thể | 40 mm |
| Đường kính tổng thể | 150 mm |
| Phê duyệt và Ứng dụng | |
| Mã bảo vệ chống xâm nhập | IP20 [Bảo vệ ngón tay] |
| Mã bảo vệ khởi tác động cơ học | IK02 [0,2 J tiêu chuẩn] |
| Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) | |
| Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống) | 900 lm |

| Nhiệt độ màu tương quan ban đầu | 3000 K |
|------------------------------------|---------------------|
| Chỉ số hoàn màu ban đầu | 80 |
| Công suất đầu vào ban đầu | 11 W |
| Thông số sản phẩm | |
| Mã sản phẩm đầy đủ | 871016330922499 |
| Tên sản phẩm khác | DN027C LED9/WW D150 |
| EAN/UPC - Sản phẩm | 8710163309224 |
| Mã đơn hàng | 911401815697 |
| Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ | 1 |
| Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài | 24 |
| Số vật liệu (12 chữ số) | 911401815697 |
| Trọng lượng tịnh SAP (Bộ) | 0,360 kg |

Essential SmartBright LED Downlight G2

Bản vẽ kích thước

DN027B

