



RoadFlair

BRP391 LED96/NW 80W 220-240V DM

RoadFlair, 9600 лм, 80 В, Нейтральный белый 740, Класс безопасности I, Боковой вход для диаметров от 42 до 60 мм

Philips RoadFlair — это новый невероятный продукт для безупречного освещения крупных автодорог. Интеллектуальная разработка экономит городской бюджет благодаря энергосбережению и умеренной цене. Philips RoadFlair экономит электроэнергию и затраты на городское хозяйство, улучшает городскую среду. Правильно подобранное освещение дорог создает максимально благоприятную среду для коммунальных служб и местных сообществ, а также развивает туризм и бизнес.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	-
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Гарантийный период	3 года
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	-

Технические характеристики освещения	
Коэффициент освещения, направленного снизу вверх	0
Светоотдача	9 600 лм

Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	0°
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	120 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>70
Цвет источника света	Нейтральный белый 740
Тип оптической крышки	-
Тип оптики для размещения вне зданий	-

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 В
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	46 А

Время пуска	0,44 ms
Энергопотребление	80 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	-
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	11

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -30 до +50 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Монтажное устройство	Боковой вход для диаметров от 42 до 60 мм
Форма оптической крышки	Шарообразная, круглая
Покрытие оптической крышки	-
Общая длина	492 мм
Общая ширина	210 мм
Общая высота	86 мм
Эффективная площадь проекции	0,1 m²

Размеры (высота x ширина x глубина)	86 x 210 x 492 mm
-------------------------------------	-------------------

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-5%
Начальная цветность	(0.43, 0.40) SDCM < 5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-5%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50	100 000 часов
---------------------------------------	---------------

Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	Не применимо
-----------------------------------	--------------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BRP391 LED96/NW 80W 220-240V DM
Полное название продукта	BRP391 LED96/NW 80W 220-240V DM
Полный код продукта	911401815798
Код заказа	911401815798
Материал № (12NC)	911401815798
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

Чертеж размеров



