



RoadFlair

BRP391 LED60/NW 50W 220-240V DM

RoadFlair, 6000 lm, 50 W, 740 neutral white, Keamanan kelas I, Entri samping untuk diameter 42 hingga 60 mm

Didesain untuk jalan utama dan kota, Philips RoadFlair adalah rangkaian produk baru dan menarik untuk menerangi jalan Anda di luar imajinasi. Dirancang dengan cerdas untuk memberikan penghematan tertinggi bagi kota dengan lumen per watt terbaik di kelasnya, produksi penerangan jalan ini hadir dengan harga kompetitif yang pasti sangat menarik. Philips RoadFlair menghadirkan efisiensi energi, meningkatkan upaya keberlanjutan kota, dan memberikan pengurangan biaya yang signifikan di lingkungan perkotaan. Luminer jalan yang tepat digabungkan dengan aplikasi pencahayaan yang tepat akan menciptakan lingkungan terbaik untuk kota Anda, memberi manfaat bagi komunitas lokal, serta meningkatkan pariwisata dan bisnis.

Product data

Informasi Umum		Teknis Lampu	
Kode kelompok lampu	-	Rasio output cahaya ke arah atas	0
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak	Flux Cahaya	6.000 lm
Jumlah unit alat	1 unit	Sudut kemiringan standar tiang	-
Driver tercakup	Ya	Sudut kemiringan standar entri samping	0°
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Tanda CE	Tanda CE	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	120 lm/W
Periode garansi	3 tahun	Indeks renderasi warna (CRI)	>70
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar	Warna sumber cahaya	740 neutral white
Tanda ENEC	-	Tipe penutup optik	-
		Jenis optik di luar ruangan	-


Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Lonjakan arus	46 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,44 ms
Konsumsi Daya	50 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Koneksi	-
Kabel	-
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	11

Suhu	
Kisaran suhu ambien	-30 hingga +50 °C

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Material fiksasi	Aluminium
Warna Housing	Abu-abu
Perangkat pemasangan	Entri samping untuk diameter 42 hingga 60 mm
Bentuk penutup optik	Bola, bulat
Lapisan penutup optik	-
Panjang keseluruhan	492 mm
Lebar keseluruhan	210 mm

Dimensional drawing



Tinggi keseluruhan	86 mm
Area proyeksi efektif	0,1 m²
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	86 x 210 x 492 mm

Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-5%
Kromatisitas awal	(0.43, 0.40) SDCM < 5
Toleransi konsumsi daya	+/-5%

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Masa kegunaan median L70B50	100.000 jam

Kondisi Aplikasi	
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku

Data Produk	
Nama produk pesanan	BRP391 LED60/NW 50W 220-240V DM
Nama lengkap produk	BRP391 LED60/NW 50W 220-240V DM
Kode produk lengkap	911401815998
Kode urutan	911401815998
No. Material (12NC)	911401815998
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

