

PHILIPS

Lighting



Essential Smartbright LED Batten

BN068C LED6/NW L600 G2

Cho dù là để chiếu sáng một tòa nhà mới hay tân trang một không gian hiện có, thì khách hàng đều muốn có các giải pháp chiếu sáng mang lại ánh sáng chất lượng, đồng thời tiết kiệm đáng kể năng lượng và chi phí bảo trì. Dòng sản phẩm đèn batten LED mới này có thể được sử dụng để thay thế các đèn batten sử dụng bóng đèn huỳnh quang truyền thống. Quá trình lựa chọn, lắp đặt và bảo trì vô cùng dễ dàng – chỉ là một sự chuyển đổi đơn giản

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Màu sắc nguồn sáng	Trắng trung tính
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 bộ
Bộ điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại chóa quang học	Chùm sáng rộng
Độ mở rộng chùm ánh sáng của đèn	140°
Kết nối	Dây đi ra
Cấp	Cấp không có phích cắm 2 cực
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 850 °C, thời gian 5 giây
Dấu CE	-
Thời hạn bảo hành	1 năm
Quang thông đầu ra không đổi	Không
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	10
Dấu RoHS	Ký hiệu RoHS

Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Hệ số công suất (Tối thiểu)	0.5
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và bộ vỏ	
Vật liệu vỏ đèn	Polyamide
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu nắp quang học/thấu kính	Polyamide
Vật liệu gắn cố định	Steel
Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	585 mm
Chiều rộng tổng thể	21 mm
Chiều cao tổng thể	34,2 mm
Màu sắc	Trắng

Essential Smartbright LED Batten

Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK00 [Không bảo vệ]

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	600 lm
Dung sai quang thông	+/-10%
Hiệu suất đèn LED ban đầu	80 lm/W
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	4000 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	>80
Màu sắc ban đầu	SDCM<7
Công suất đầu vào ban đầu	7.5 W
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)


Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	20000 h
------------------------------------	---------

Điều kiện ứng dụng


Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40 °C
Độ mờ tối da	Không áp dụng
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không áp dụng

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	911401818897
Tên sản phẩm khác	BN068C LED6/NW L600 G2
EAN/UPC - Sản phẩm	8710163310428
Mã đơn hàng	911401818897
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	24
Số vật liệu (12 chữ số)	911401818897
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,087 kg



Bản vẽ kích thước



BN068C G2

