



Essential Smartbright LED Batten

BN068C LED12/CW L1200 G2

Essential Smartbright LED Batten, 13 W, 1200 lm, 6500 K, Góc rộng

Cho dù là để chiếu sáng một tòa nhà mới hay tân trang một không gian hiện có, thì khách hàng đều muốn có các giải pháp chiếu sáng mang lại ánh sáng chất lượng, đồng thời tiết kiệm đáng kể năng lượng và chi phí bảo trì. Dòng sản phẩm đèn batten LED mới này có thể được sử dụng để thay thế các đèn batten sử dụng bóng đèn huỳnh quang truyền thống. Quá trình lựa chọn, lắp đặt và bảo trì vô cùng dễ dàng – chỉ là một sự chuyển đổi đơn giản


Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung			
Nguồn sáng có thể thay thế	Không	Màu sắc nguồn sáng	Ánh sáng trắng mát
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị	Loại quang	Góc rộng
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Kiểu chụp quang học	Polycarbonate dạng thanh
Loại nguồn sáng	LED	Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	140°
Dấu CE	-	Vận hành và điện	
Thời hạn bảo hành	1 năm	Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 850°C, thời lượng 5 giây	Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có	Mức tiêu thụ điện	13 W
Thông tin kỹ thuật về đèn		Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.5
Quang thông	1.200 lm	Kết nối	Dây đi ra
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	6500 K	Cáp	Cáp không có phích cắm 2 cực
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	92 lm/W	Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	10
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80		

Essential Smartbright LED Batten

Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +40°C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)
Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Polyamide
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Polyamide
Vật liệu gắn cố định	Thép
Màu vỏ đèn	Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	1.185 mm
Chiều rộng tổng thể	21 mm
Chiều cao tổng thể	34,2 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	34 x 21 x 1185 mm
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK00 [Không bảo vệ]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn II

Bản vẽ kích thước



Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	SDCM<7
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)	
Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	20.000 h
Điều kiện ứng dụng	
Độ mờ tối đa	Không áp dụng
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BN068C LED12/CW L1200 G2
Tên sản phẩm đầy đủ	BN068C LED12/CW L1200 G2
Mã sản phẩm đầy đủ	911401819397
Mã đơn hàng	911401819397
Số vật liệu (12NC)	911401819397
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8710163310473
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	24
EAN/UPC - Vỏ	8710163310770

Essential Smartbright LED Batten

