



Светодиодный реечный светильник Essential Smartbright

BN068C LED12/NW L1200 G2

Светодиодный реечный светильник Essential Smartbright, 13 В, 1200 лм, 4000 К, Широкий световой пучок

Семейство светильников Essential SmartBright Slim Batten BN068CSW предназначено для замены светильников с трубчатыми люминесцентными лампам T8 и T5. Широчайший спектр использования для внутреннего освещения ограничен только задачами применения и фантазией заказчика. Закарнизная подсветка, освещение офисов и квартир, подсветка магазинных полок, кухонных поверхностей и многое другое.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Маркировка CE	-
Гарантийный период	1 год
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °С, продолжительность 5 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	1200 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	92 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Цвет источника света	Нейтральный белый
Оптический тип	Широкий световой пучок
Тип оптической крышки	Прозрачный линейный
Светораспределение светильника	140°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт

Светодиодный реечный светильник Essential Smartbright

Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	13 В
Кэффициент мощности (доля)	0.5
Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель без вилки 2-полюсный
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	10

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +40 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Полиамид
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Полиамид
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	1 185 мм
Общая ширина	21 мм
Общая высота	34,2 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	34 x 21 x 1185 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK00 [Без защиты]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM<7
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50	20 000 часов
---------------------------------------	--------------


Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	Не применимо
-----------------------------------	--------------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BN068C LED12/NW L1200 G2
Полное название продукта	BN068C LED12/NW L1200 G2
Полный код продукта	911401819497
Код заказа	911401819497
Материал № (12NC)	911401819497
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163310480
Нумератор — упаковок на внешний короб	24
EAN/UPC — короб	8710163310787

Чертеж размеров



Светодиодный реечный светильник Essential Smartbright

