



Regleta LED Essential Smartbright

BN068C LED9/WW L900 TH G2

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Temperatura de color	Blanco cálido
Fuente de luz sustituible	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación
Driver incluido	Si
Apertura de haz de luz de la luminaria	140°
Connection	Conectores fluctuantes/cables
Cable	Cable sin enchufe de 2 polos
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB	10

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Factor de potencia (mín.)	0.5

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa	Poliamida
Material de fijación	Steel
Longitud total	885 mm

Anchura total	21 mm
Altura total	34,2 mm
Color	Blanco

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
---------------------------------	---------------------------------

Información general

Flujo lumínico inicial	900 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	80 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	3000 K
Inic. Índice de reproducción del color	>80
Cromaticidad inicial	SDCM<7
Potencia de entrada inicial	11.25 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Vida útil media L70B50	20000 h
------------------------	---------

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
-------------------------------	-----------------

Regleta LED Essential Smartbright


Datos de producto

Código de producto completo	911401821097
Nombre de producto del pedido	BN068C LED9/WW L900 TH G2
EAN/UPC - Producto	8710163310640
Código de pedido	911401821097
Cantidad por paquete	1

Numerador - Paquetes por caja exterior	24
N.º de material (12NC)	911401821097
Peso neto (pieza)	0,125 kg



Plano de dimensiones



BN068C G2

