

PHILIPS

Lighting



Smartbright Waterproof G2

WT066C CW LED18 L1200 PSU TB

Smartbright Waterproof G2, 19.4 W, 1800 lm, 6500 K, 120°

SmartBright Waterproof G2, SmartBright Waterproof G1'den yola çıkan bir yeniliktir ve geleneksel floresan lambalı veya LED tüplü etanj armatürlerin yerine kullanılabilir; enerjiden ve bakımdan önemli ölçüde tasarruf sağlarken yüksek ışık kalitesi sunar. Aydınlatma armatürü ve bileşenleri hem iç hem de yarı dış mekanda uygulama (anti-UV PC malzemeden muhafaza ve difüzer ile) için tasarlanmıştır; saçak, gıda endüstrisi, garajlar ve otomobil yıkayıcıları için ideal bir aydınlatma çözümüdür. Bunun ötesinde, SmartBright Waterproof G2 ömrü boyunca sızdırmazlığı entegre eden tasarımıyla bakım gerektirmeyen, 25K saat güvenilir hizmet ömrü sunan bir üründür.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Işık Teknik Ayrıntıları	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Işık Akısı	1.800 lm
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Tertibat dahildir	Evet	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	90 lm/W
Işık kaynağı motoru türü	LED	Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
CE işareti	CE işareti	Işık kaynağının ışın açısı	- °
Garanti süresi	3 yıl	Işık kaynağı rengi	Soğuk beyaz
Alev alma işareti	-	Optik sistem türü	Simetrik
ENEC işareti	-	Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/opal kapak
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn.	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	120°
EU RoHS ile uyumludur	Evet		
		Çalıştırma ve Elektrik	
		Giriş Voltajı	220-240 V

Smartbright Waterproof G2

Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	6,9 A
Ani akım süresi	0,1 ms
Güç Tüketimi	19,4 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Vidalı bağlantı bloğu
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	70

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	-30 - +45 °C
-------------------------	--------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Reflektör malzemesi	Çelik
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Paslanmaz çelik
Muhafaza Rengi	Gri ve beyaz
Optik kapak kaplaması	Opal
Toplam uzunluk	1.226 mm
Genel genişlik	68 mm
Genel yükseklik	60 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	60 x 68 x 1226 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
------------------------------	--

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	SDCM<5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,0022 %
Ortalama yararlı ömür L70B50	25.000 h
Ortalama yararlı ömür L80B50	17.500 h
Ortalama yararlı ömür L90B50	8.100 h


Uygulama Koşulları

Maksimum dim seviyesi	Yok
-----------------------	-----

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	WT066C CW LED18 L1200 PSU TB
Tam ürün adı	WT066C CW LED18 L1200 PSU TB
Tam ürün kodu	871016331171599
Sipariş kodu	31171599
Malzeme No. (12NC)	911401822997
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163311715
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
EAN/UPC - Kutu	8710163312019

Boyutlu çizim



Smartbright Waterproof G2

