

PHILIPS

Lighting



Smartbright Waterproof G2

WT066C CW LED45 L1500 PSU TB

SmartBright Waterproof G2, SmartBright Waterproof G1'den yola çıkan bir yeniliktir ve geleneksel floresan lambalı veya LED tüplü etanj armatürlerin yerine kullanılabilir; enerjiden ve bakımdan önemli ölçüde tasarruf sağlarken yüksek ışık kalitesi sunar. Aydınlatma armatürü ve bileşenleri hem iç hem de yarı dış mekanda uygulama (anti-UV PC malzemeden muhafaza ve difüzer ile) için tasarlanmıştır; saçak, gıda endüstrisi, garajlar ve otomobil yıkayıcıları için ideal bir aydınlatma çözümdür. Bunun ötesinde, SmartBright Waterproof G2 ömrü boyunca sızdırmazlığı entegre eden tasarımıyla bakım gerektirmeyen, 25K saat güvenilir hizmet ömrü sunan bir üründür.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağının ışın açısı	- °
Işık kaynağı rengi	Soğuk beyaz
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSU [Power supply unit]
Sürücü dahildir	Evet
Optik sistem türü	Symmetrical
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	120°
Kontrol arayüzü	-
Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Ateşleme telli testi	Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn
Alev alma işareti	NO [-]
CE işareti	CE mark
ENEC işareti	-
Garanti süresi	3 yıl

Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	45
RoHS işareti	RoHS mark

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	220-240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	12,5 A
Ani akım süresi	0,1 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Polikarbonat
Reflektör malzemesi	Çelik

Smartbright Waterproof G2

Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbonat
Sabitleme malzemesi	Stainless steel
Optik kapak/lens kaplaması	Opal
Toplam uzunluk	1526 mm
Toplam genişlik	68 mm
Toplam yükseklik	60 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	4500 lm
İşık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	90 lm/W
Başlangıçtaki ilişkili Renk Sıcaklığı	6500 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>80
Başlangıç Renk Türü	SDCM<5

Başlangıç giriş gücü	49 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-30 to +45 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable
Rastgele anahtara uygun	Not applicable

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871016331175399
Sipariş ürün adı	WT066C CW LED45 L1500 PSU TB
EAN/UPC - Ürün	8710163311753
Sipariş kodu	31175399
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
Malzeme No. (12NC)	911401823397
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,980 kg



Boyutlu çizim



WT066C

