

Smartbright Waterproof G2

WT066C NW LED36 L1200 PSU TW

Smartbright Waterproof G2, 40 B, 3600 лм, 4000 K, 120°

SmartBright Waterproof G2 — это инновационное новое поколение SmartBright Waterproof G1 для замены традиционных водонепроницаемых люминесцентных ламп или светодиодных трубок, обеспечивающее качественное освещение при существенной экономии электроэнергии и расходов на техническое обслуживание. Светильник и его компоненты предназначены для внутреннего, наружного и частично-наружного применений (поликарбонатный корпус с защитой от УФ-лучей и диффузор). Идеально освещает навесы, помещения пищевой промышленности, гаражи и автомойки. Кроме того, SmartBright Waterproof G2 не требует технического обслуживания благодаря несъемным уплотнениям и обеспечивает длительный срок службы 25 000 часов.

Данные о продукции

Общая информация		Соответствие стандарту EU RoHS	
Сменный источник света	Нет	Да	
Количество единиц ПРА	1 шт.	Технические характеристики освещения	
Драйвер в комплекте	Да	Светоотдача	3 600 лм
Тип светогенератора	LED	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Маркировка CE	Маркировка CE	Эффективность (номинальная) (ном.)	90 лм/В
Гарантийный период	3 года	Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Знак пожароопасности	-	Ширина светового пучка источника света	- °
Сертификат ENEC	-	Цвет источника света	Нейтральный белый
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	Оптический тип	Симметричный
		Тип оптической крышки	Поликарбонатный опаловый колпак/плафон

Smartbright Waterproof G2

Светораспределение светильника	120°
--------------------------------	------

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	12,5 A
Время пуска	0,1 ms
Энергопотребление	40 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Блок винтового соединения
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	45

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -30 до +45 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светототдача	Нет

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Поликарбонат
Материал отражателя	Сталь
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Из нержавеющей стали
Цвет корпуса	Серый и белый
Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая длина	1 254 мм
Общая ширина	68 мм
Общая высота	60 мм

Размеры (высота x ширина x глубина)	60 x 68 x 1254 mm
-------------------------------------	-------------------

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II


Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM<5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,0022 %
Медианный полезный срок службы L70B50	25 000 часов
Медианный полезный срок службы L80B50	17 500 часов
Медианный полезный срок службы L90B50	8 100 часов

Условия эксплуатации	
Максимальный уровень диммирования	Не применимо

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	WT066C NW LED36 L1200 PSU TW
Полное название продукта	WT066C NW LED36 L1200 PSU TW
Полный код продукта	871016331184599
Код заказа	911401824297
Материал № (12NC)	911401824297
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163311845
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8710163312149

Чертеж размеров



Smartbright Waterproof G2

