



SportsStar- BVP621/BVP622/ EVP622

BVP621 LED672/NW 640W 220-240V AWB GM

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622, 67200 lm, 640 W, Trắng trung tính, Góc rộng bất đối xứng, 15° x 95°, Cấp an toàn I, Giá neo tùy chỉnh được

Đèn pha SportsStar LED của Philips lập ra chuẩn mực mới về phân phối quang học chất lượng cao với hiệu suất cao, ô nhiễm ánh sáng thấp (kiểm soát sáng hiệu quả). Từ chiếu sáng thể thao cho đến chiếu sáng sân bãi, hệ thống của chúng tôi, bao gồm cả cột đèn cao cần thiết, đều chiếu ánh sáng chính xác tới đúng vị trí. Với đèn pha SportsStar LED của Philips, khách hàng có thể tùy chọn mức độ chiếu sáng phù hợp trong mọi hoàn cảnh sử dụng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Mã dòng bóng đèn	-
Nguồn sáng có thể thay thế	Có
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Công nghệ chiếu sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE
Thời hạn bảo hành	3 năm
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Dấu ENEC	-

Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Không
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	67.200 lm
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng	-
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh	-
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	105,00 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	70
Màu sắc nguồn sáng	Trắng trung tính
Kiểu chụp quang học	Thấu kính micro Polycarbonate

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622

Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	15° x 95°
Loại quang học ngoài trời	Góc rộng bất đối xứng

Vận hành và điện

Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	640 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.95
Kết nối	Dây điện/cáp bay
Cáp	Cáp 1,5 m không có phích cắm

Nhiệt độ

Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C
---------------------------	---------------

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)
Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép dùn
Vật liệu đèn phản chiếu	-
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Vật liệu gắn cố định	Thép
Màu vỏ đèn	Trắng và đen
Thiết bị lắp đặt	Giá neo tùy chỉnh được
Hình dạng chụp quang học	-
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Sương giá
Chiều dài tổng thể	680 mm
Chiều rộng tổng thể	610 mm

Chiều cao tổng thể	307 mm
Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,42 m²
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	307 x 610 x 680 mm

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J chống phá hoại]
Bảo vệ chống đột biến (Chung/Khác biệt)	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của bộ đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 15 kV và chế độ dây-đất 15 kV
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	SDCM<7
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Điều kiện ứng dụng

Độ mờ tối da	Không áp dụng
--------------	---------------

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	BVP621 LED672/NW 640W 220-240V AWB GM
Tên sản phẩm đầy đủ	BVP621 LED672/NW 640W 220-240V AWB GM
Mã sản phẩm đầy đủ	911401825098
Mã đơn hàng	911401825098
Số vật liệu (12NC)	911401825098
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1

Bản vẽ kích thước



