



SportsStar- BVP621/BVP622/ EVP622

BVP621 LED840/NW 800W 220-240V NB GM

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622, 84000 lm, 800 W, Branco neutro, Feixe estreito, 13°, Classe de segurança I, Suporte de montagem ajustável

O projetor luminoso de LED Philips SportsStar dita a norma no que se refere à distribuição óptica de alta qualidade com alto desempenho e baixo nível de poluição luminosa (ou controle de luz eficiente). Da iluminação para esportes à iluminação de área, nosso sistema, que inclui os mastros altos necessários, projeta a luz até o ponto ao qual ela deve chegar. Escolha os níveis corretos de iluminação para qualquer ambiente com a Philips SportsStar LED Floodlight.

Dados do produto

Informações gerais		Compatível com EU RoHS	
Código da família das lâmpadas	-	N	
Fonte de luz substituível	Sim		
Número de unidades de equipamento	Unidade		
Driver incluído	Sim		
Light source engine type	LED		
Lighting Technology	LED		
Marca CE	Marca CE		
Período de garantia	3 anos		
Marca de inflamabilidade	-		
Marca ENEC	-		
		Dados técnicos de luz	
		Fluxo luminoso	84.000 lm
		Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
		Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
		Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	105,00 lm/W
		Color rendering index (CRI)	70

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622

Cor da fonte de luz	Branco neutro
Tipo de acessório de difusor ótico	Microlente óptica de policarbonato
Propagação do feixe de luz da luminária	13°
Tipo óptico ao ar livre	Feixe estreito

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Consumo de energia	800 W
Fator de potência (fração)	0.95
Conexão	Cabos/fios suspensos
Cabo	Cabo de 1,5 m sem plugue

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C
-----------------------------------	-------------


Controles e dimerização

Regulável	Não
Driver/unidade de potência/transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
Interface de controle	-
Emissão de luz constante	N

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio extrudado
Material refletor	-
Material de óptica	Policarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Branco e preto
Dispositivo de montagem	Suporte de montagem ajustável
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	-
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosca
Comprimento geral	680 mm
Largura total	656 mm
Altura geral	307 mm

Desenho dimensional



Área projetada efetiva	0,42 m²
Dimensões (altura x largura x profundidade)	307 x 656 x 680 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Surge Protection (Common/Differential)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até o modo diferencial de 15 kV e o modo comum de 15 kV
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	SDCM<7
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Condições de aplicação

Nível de regulação máximo	Não se aplica
---------------------------	---------------

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP621 LED840/NW 800W 220-240V NB GM
Nome do produto completo	BVP621 LED840/NW 800W 220-240V NB GM
Full EOC	911401825798
Descrição do código local	LUMINARIA LED BVP621LED840NW 800W220NBGM
Código de encomenda	911401825798
Nº do material (12NC)	911401825798
Código local	911401825798
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

