



SportsStar- BVP621/BVP622/ EVP622

BVP621 LED1008/NW 960W 220-240V AWB GM

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622, 108000 lm, 960 W,
Neutral White, Berkas cahaya lebar asimetris, 15° x 95°,
Keamanan kelas I, Braket pemasangan yang dapat disesuaikan

Philips SportsStar LED Floodlight menetapkan standar distribusi optik kualitas tinggi dengan performa tinggi dan polusi cahaya rendah (atau kendali cahaya efektif). Dari pencahayaan olahraga hingga area, sistem kami, termasuk kebutuhan massa tinggi, memproyeksi cahaya di arah yang tepat. Pilih tingkat penyinaran yang tepat untuk semua pengaturan yang ada dengan Philips SportsStar LED Floodlight.

Product data

Informasi Umum		Sesuai EU RoHS	
Kode kelompok lampu	-	Tidak	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Ya		
Jumlah unit alat	2 unit		
Driver tercakup	Ya		
Tipe mesin sumber cahaya	LED		
Teknologi Pencahayaan	LED		
Tanda CE	Tanda CE		
Periode garansi	3 tahun		
Tanda dapat menyala	-		
Tanda ENEC	-		
Teknis Lampu			
Flux Cahaya	108.000 lm		
Sudut kemiringan standar tiang	-		
Sudut kemiringan standar entri samping	-		
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K		
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	112,50 lm/W		
Indeks renderasi warna (CRI)	70		
Warna sumber cahaya	Neutral White		
Tipe penutup optik	Optik Lensa mikro polikarbonat		
Penyebaran sinar lampu luminer	15° x 95°		

Jenis optik di luar ruangan	Berkas cahaya lebar asimetris
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Konsumsi Daya	960 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Koneksi	Kabel/kawat
Kabel	Kabel 1,5 m tanpa konektor
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium diekstrusi
Material reflektor	-
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Material fiksasi	Baja
Warna Housing	Putih dan hitam
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan yang dapat disesuaikan
Bentuk penutup optik	-
Lapisan penutup optik	Buram
Panjang keseluruhan	680 mm
Lebar keseluruhan	740 mm
Tinggi keseluruhan	307 mm

Area proyeksi efektif	0,42 m²
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	307 x 740 x 680 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Pelindung Lonjakan (Umum/Diferensial)	Tingkat perlindungan lonjakan arus luminer hingga mode diferensial 15 kV dan mode umum 15 kV
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM<7
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Kondisi Aplikasi	
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Data Produk	
Nama produk pesanan	BVP621 LED1008/NW 960W 220-240V AWB GM
Nama lengkap produk	BVP621 LED1008/NW 960W 220-240V AWB GM
Kode produk lengkap	911401825898
Kode urutan	911401825898
No. Material (12NC)	911401825898
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

Dimensional drawing



