



SportsStar- BVP621/BVP622/ EVP622

BVP621 LED504/CW 480W 220-240V NB GM

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622, 50400 lm, 480 W, Branco frio, Feixe estreito, 13°, Classe de segurança I, Suporte de montagem ajustável

O projetor luminoso de LED Philips SportsStar dita a norma no que se refere à distribuição óptica de alta qualidade com alto desempenho e baixo nível de poluição luminosa (ou controle de luz eficiente). Da iluminação para esportes à iluminação de área, nosso sistema, que inclui os mastros altos necessários, projeta a luz até o ponto ao qual ela deve chegar. Escolha os níveis corretos de iluminação para qualquer ambiente com a Philips SportsStar LED Floodlight.

Dados do produto

Informações gerais		Compatível com EU RoHS	
Código da família das lâmpadas	-	N	
Fonte de luz substituível	Sim		
Número de unidades de equipamento	Unidade	Dados técnicos de luz	
Driver incluído	Sim	Fluxo luminoso	50.400 lm
Light source engine type	LED	Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Lighting Technology	LED	Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Marca CE	Marca CE	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	5700 K
Período de garantia	3 anos	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	105,00 lm/W
Marca de inflamabilidade	-	Color rendering index (CRI)	70
Marca ENEC	-		

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622

Cor da fonte de luz	Branco frio
Tipo de acessório de difusor ótico	Microlente óptica de policarbonato
Propagação do feixe de luz da luminária	13°
Tipo óptico ao ar livre	Feixe estreito

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Consumo de energia	480 W
Fator de potência (fração)	0.95
Conexão	Cabos/fios suspensos
Cabo	Cabo de 1,5 m sem plugue

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C
-----------------------------------	-------------


Controles e dimerização

Regulável	Não
Driver/unidade de potência/transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
Interface de controle	-
Emissão de luz constante	N

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio extrudado
Material refletor	-
Material de óptica	Policarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Branco e preto
Dispositivo de montagem	Suporte de montagem ajustável
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	-
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosca
Comprimento geral	680 mm
Largura total	520 mm
Altura geral	307 mm

Desenho dimensional



Área projetada efetiva	0,42 m²
Dimensões (altura x largura x profundidade)	307 x 520 x 680 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Surge Protection (Common/Differential)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até o modo diferencial de 15 kV e o modo comum de 15 kV
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	SDCM<7
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Condições de aplicação

Nível de regulação máximo	Não se aplica
---------------------------	---------------

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP621 LED504/CW 480W 220-240V NB GM
Nome do produto completo	BVP621 LED504/CW 480W 220-240V NB GM
Full EOC	911401826598
Descrição do código local	LUMINARIA LED BVP621LED504CW 480W220NBGM
Código de encomenda	911401826598
Nº do material (12NC)	911401826598
Código local	911401826598
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

