



# SportsStar- BVP621/BVP622/ EVP622

## BVP621 LED1008/CW 960W 220-240V SMB GM

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622, 108000 лм, 960 В,  
Нейтрально белый, Симметричный, средняя ширина пучка, 50°,  
Класс безопасности I, Монтажный кронштейн, регулируемый

Светодиодный прожектор Philips SportsStar устанавливает новую планку в высококачественном оптическом распределении с высокой производительностью и низким уровнем загрязнения. От спортивного до освещения портов – наш светодиодный светильник спроектирует свет точно туда, где он требуется. Выберите подходящие уровни освещенности для любых нужд с помощью светодиодного прожектора Philips SportsStar.

### Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	-
Сменный источник света	Да
Количество единиц ПРА	2 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Гарантийный период	3 года
Знак пожароопасности	-
Сертификат ENEC	-

Соответствие стандарту EU RoHS	Нет
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	108 000 лм
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5700 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	112,50 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	70

## SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622

Цвет источника света	Нейтрально белый
Тип оптической крышки	Поликарбонатная микролинзовая оптика
Светораспределение светильника	50°
Тип оптики для размещения вне зданий	Симметричный, средняя ширина пучка

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Энергопотребление	960 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95
Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель 1,5 м без вилки

### Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +50 °C
--------------------------------------	------------------

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

### Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Белый и черный
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Форма оптической крышки	-
Покрытие оптической крышки	Матовый
Общая длина	680 мм
Общая ширина	740 мм
Общая высота	307 мм

Эффективная площадь проекции	0,42 м <sup>2</sup>
Размеры (высота x ширина x глубина)	307 x 740 x 680 mm

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном режиме и до 15 кВ в синфазном режиме
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM<7
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

### Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	Не применимо
-----------------------------------	--------------

### Данные об изделии

Название продукта для заказа	BVP621 LED1008/CW 960W 220-240V SMB GM
Полное название продукта	BVP621 LED1008/CW 960W 220-240V SMB GM
Полный код продукта	911401827198
Код заказа	911401827198
Материал № (12NC)	911401827198
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

### Чертеж размеров



