



GreenPerform Highbay G3

BY698X LED160/NW WB ACW 4 EN

GreenPerform Highbay G3, 120 В, 16000 лм, 4000 К, Цифровой адресуемый интерфейс управления освещением DALI, 100°

Самый экономичный прожектор для освещения предприятий общепромышленного применения — для завода, склада, оптовой базы, закрытого спортзала, для любых помещений с высокими потолками. Светильники можно объединять в группы в зависимости от планировки, при этом для изменения зонирования не нужно менять аппаратную часть, что значительно снижает расходы на введение в эксплуатацию. Сотрудники сами могут регулировать настройки уровня и времени освещения беспроводным путем. Систему светильников можно быстро перегруппировать в случае перестановки в помещении. Светильники GreenPerform Highbay G3 обеспечивают более высокую сравнительную экономию относительно другого светодиодного освещения. Это простое решение проблемы освещения для вашего предприятия.


Данные о продукции

Общая информация		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	
Сменный источник света	Нет	Температура 650 °С, продолжительность	5 с
Количество единиц ПРА	1 шт.	Технические характеристики освещения	
Драйвер в комплекте	Да	Светоотдача	16 000 лм
Тип светогенератора	LED	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Маркировка CE	Маркировка CE	Эффективность (номинальная) (ном.)	133 лм/В
Гарантийный период	3 года	Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях	Цвет источника света	Нейтральный белый 840

GreenPerform Highbay G3

Оптический тип	Широкий световой пучок
Тип оптической крышки	Поликарбонатная чаша/крышка
Светораспределение светильника	100°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	108 A
Время пуска	0,14 ms
Энергопотребление	120 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95
Соединение	Внешний разъем
Кабель	Кабель 0,25 м с нажимным разъемом, 3-полюсный
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	10
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От –30 до +45 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания с интерфейсом DALI
Интерфейс управления	Цифровой адресуемый интерфейс управления освещением DALI
Постоянная светототдача	Нет
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Темно-серый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая высота	105 мм
Общий диаметр	417 мм

Чертеж размеров



Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP54 [Защита от накопления пыли, защита от брызг]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.38,0.38)SDCM<5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,01 %
Медианный полезный срок службы L70B50	50 000 часов
Медианный полезный срок службы L80B50	40 000 часов
Медианный полезный срок службы L90B50	30 000 часов
Условия эксплуатации	
Максимальный уровень диммирования	10%
Подходит для случайного переключения	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BY698X LED160/NW WB ACW 4 EN
Полное название продукта	BY698X LED160/NW WB ACW 4 EN
Полный код продукта	871016332861400
Код заказа	911401827897
Материал № (12NC)	911401827897
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163328614
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8710163328614

GreenPerform Highbay G3

