



GreenPerform Highbay G3

BY698P LED300/NW PSU WB L3000 EN

GreenPerform Highbay G3, 225 В, 29000 лм, 4000 К, 100°

Самый экономичный прожектор для освещения предприятий общепромышленного применения — для завода, склада, оптовой базы, закрытого спортзала, для любых помещений с высокими потолками. Светильники можно объединять в группы в зависимости от планировки, при этом для изменения зонирования не нужно менять аппаратную часть, что значительно снижает расходы на введение в эксплуатацию. Сотрудники сами могут регулировать настройки уровня и времени освещения беспроводным путем. Систему светильников можно быстро перегруппировать в случае перестановки в помещении. Светильники GreenPerform Highbay G3 обеспечивают более высокую сравнительную экономию относительно другого светодиодного освещения. Это простое решение проблемы освещения для вашего предприятия.

Данные о продукции

Общая информация		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	
Сменный источник света	Нет	Температура 650 °С, продолжительность 5 с	
Количество единиц ПРА	2 шт.	Технические характеристики освещения	
Драйвер в комплекте	Да	Светотдача	29 000 лм
Тип светогенератора	LED	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Маркировка CE	Маркировка CE	Эффективность (номинальная) (ном.)	129 лм/В
Гарантийный период	3 года	Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях	Цвет источника света	Нейтральный белый 840
		Оптический тип	Широкий световой пучок

GreenPerform Highbay G3

Тип оптической крышки	Поликарбонатная чаша/крышка
Светораспределение светильника	100°

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	92 A
Время пуска	0,44 ms
Энергопотребление	225 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95
Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель 3,0 м без вилки
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	11

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -30 до +50 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Темно-серый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая высота	120 мм
Общий диаметр	530 мм

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
----------------------------------	--

Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.38,0.38)SDCM<5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,01 %
Медианный полезный срок службы L70B50	50 000 часов
Медианный полезный срок службы L80B50	40 000 часов
Медианный полезный срок службы L90B50	30 000 часов


Условия эксплуатации

Подходит для случайного переключения	Нет
--------------------------------------	-----

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BY698P LED300/NW PSU WB L3000 EN
Полное название продукта	BY698P LED300/NW PSU WB L3000 EN
Полный код продукта	871016332866900
Код заказа	911401830097
Материал № (12NC)	911401830097
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163328669
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8710163328669

Чертеж размеров



GreenPerform Highbay G3

