

Greenperform Waterproof G2 - WT188C

WT188C LED10 NW L600 PSU TW

Greenperform Waterproof G2 - WT188C, 9 W, 1000 lm, 4000 K, 120°

Το στεγανό φωτιστικό Greenperform G2 και τα εξαρτήματά του έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές εσωτερικού και ημιυπαίθριου χώρου (πολυανθρακικό περίβλημα και διαχύτης με προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία, εξάρτημα τοποθέτησης από ανοξείδωτο χάλυβα). Σχεδιάζουμε με γνώμονα το φιλικό οπτικό σύστημα, την εξοικονόμηση ενέργειας, την αξιόπιστη ποιότητα και την απλή καλωδίωση. Επιπλέον, το ασύρματο σύστημα ανίχνευσης κίνησης GreenParking προσφέρει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και μια νέα εμπειρία φωτισμού για εσάς.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι	Ναι	
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα	Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι	Φωτεινή ροή	1.000 lm
Light source engine type	LED	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Σήμανση CE	Σήμανση CE	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	110 lm/W
Περίοδος εγγύησης	3 έτη	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Σήμανση ευφλεκτότητας	-	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	- μοίρα(ες)
Σήμανση ENEC	-	Χρώμα πηγής φωτός	Ουδέτερο λευκό
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 750 °C, διάρκεια 5 s	Τύπος οπτικού συστήματος	Συμμετρικό

Greenperform Waterproof G2 - WT188C

Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό μπουλ/κάλυμμα, θαμπό
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	120°

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ρεύμα εκκίνησης	14 A
Χρόνος εκκίνησης	0,25 ms
Κατανάλωση ενέργειας	9 W
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.9
Σύνδεση	Βύσμα κινητής στήριξης
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.)	24

Θερμοκρασία

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-30 έως +45 °C
----------------------------------	----------------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής	Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off)
Διασύνδεση ελέγχου	-
Σταθερή απόδοση φωτισμού	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Υλικό περιβλήματος	Πολυανθρακικό
Υλικό ανακλαστήρα	Χάλυβας
Υλικό οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Fixation material	Ανοξείδωτο ασάλλι
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι και λευκό
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Ιριδίζον
Συνολικό μήκος	615 mm
Συνολικό πλάτος	84 mm
Συνολικό ύψος	83 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	83 x 84 x 615 mm

Εγκριση και Εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [Με προστασία κατά της εισχώρησης σκόνης και πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08 [5 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς]
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική χρωματικότητα	SDCM<5
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	50.000 h
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L80B50	45.000 h
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L90B50	35.000 h


Προϋποθέσεις εφαρμογής

Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
----------------------------------	-----------------

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	WT188C LED10 NW L600 PSU TW
Πλήρες όνομα προϊόντος	WT188C LED10 NW L600 PSU TW
Full EOC	911401830597
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	WT188L10UNWTW
Κωδικός παραγωγέας	01830597
Αρ. υλικού (12NC)	911401830597
Τοπικός κωδικός	WT188L10UNWTW
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Greenperform Waterproof G2 – WT188C

