



Greenperform Waterproof G2 - WT188C

WT188C LED60 NW L1500 PSU MW

Greenperform Waterproof G2 - WT188C, 50 W, 5400 lm, 4000 K, 120°

Lampu Greenperform Waterproof G2 dan komponennya didesain untuk aplikasi dalam ruangan maupun semi-luar ruangan (housing material PC anti-UV dan peredam, aksesoris pemasangan baja antikarat). Kami merancang optik yang ramah, hemat energi, kualitas andal, dan pemasangan kabel yang mudah. Selain itu, sistem pendeteksi pergerakan nirkabel GreenParking siap untuk memberikan penghematan energi maksimal dan pengalaman pencahayaan baru Anda.


Product data

Informasi Umum		Teknis Lampu	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak	Flux Cahaya	5.400 lm
Jumlah unit alat	1 unit	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Driver tercakup	Ya	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	108 lm/W
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Tanda CE	Tanda CE	Sudut berkas cahaya sumber cahaya	- °
Periode garansi	3 tahun	Warna sumber cahaya	Neutral White
Tanda dapat menyala	-	Jenis optik	Simetris
Tanda ENEC	-	Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup polikarbonat buram
Pengujian kawat pijar	Suhu 750 °C, durasi 5 detik	Penyebaran sinar lampu luminer	120°
Sesuai EU RoHS	Ya		

Greenperform Waterproof G2 - WT188C

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Lonjakan arus	19 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,28 ms
Konsumsi Daya	50 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Koneksi	Kabel/kawat
Kabel	Kabel 0,2 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	24
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-30 hingga +40 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Polikarbonat
Material reflektor	Baja
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Material fiksasi	Baja antikarat
Warna Housing	Abu-abu dan putih
Lapisan penutup optik	Opal
Panjang keseluruhan	1.446 mm
Lebar keseluruhan	84 mm
Tinggi keseluruhan	83 mm

Dimensional drawing



Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	83 x 84 x 1446 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM<5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Masa kegunaan median L70B50	50.000 jam
Masa kegunaan median L80B50	45.000 jam
Masa kegunaan median L90B50	35.000 jam
Kondisi Aplikasi	
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Data Produk	
Nama produk pesanan	WT188C LED60 NW L1500 PSU MW
Nama lengkap produk	WT188C LED60 NW L1500 PSU MW
Kode produk lengkap	911401831897
Kode urutan	911401831897
No. Material (12NC)	911401831897
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

Greenperform Waterproof G2 - WT188C

