

PHILIPS

Lighting



Greenperform Batten

BN208X LED60/CW L1500 ACW2 OS ACF EN

LED Module, system flux 6000 lm

GreenPerform Batten BN208C Dali là đèn batten LED chất lượng cao tiết kiệm năng lượng đáng kể lên tới 50% so với đèn batten T8 truyền thống. BN208X tích hợp cấu trúc tin cậy, đèn LED tuổi thọ cao và hệ thống điều khiển ZigBee tiêu chuẩn toàn cầu để đạt được giải pháp nối mạng dễ sử dụng. Đồng thời, sản phẩm giúp tăng cường tiết kiệm năng lượng lên tới 80% với tính năng hấp thụ ánh sáng ban ngày và cảm biến sự hiện diện của người.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Quang thông đầu ra không đổi	
Mã dòng bóng đèn	LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]	Quang thông đầu ra không đổi	Có
Màu sắc nguồn sáng	Trắng mát	Phụ tùng thay thế có sẵn	Không
Loại nguồn sáng	Không	Thông số vận hành và điện	
Số lượng bộ điều khiển	1 bộ	Điện áp đầu vào	220-240 V
Bộ điều khiển	-	Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Bộ điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn với giao diện DALI	Hệ số công suất (Danh định)	0.9
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Loại chóa quang học	Chùm sáng rộng	Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Trắng đục	Cơ khí và bộ vỏ	
Độ mở rộng chùm ánh sáng của đèn	110°	Vật liệu vỏ đèn	Thép
Kết nối	Khởi kết nối vít 3 cực	Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I	Vật liệu máng điều khiển	Steel
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây	Phê duyệt và Ứng dụng	
Ký hiệu tính dễ cháy	-	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Đấu CE	Ký hiệu CE		
Đấu ENEC	-		
Đấu UL	-		

Greenperform Batten

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK02 [0,2 J tiêu chuẩn]
--------------------------------	--------------------------

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	6000 lm
Dung sai quang thông	+/-7.5%
Hiệu suất đèn LED ban đầu	118 lm/W
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	6500 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	80
Màu sắc ban đầu	-
Công suất đầu vào ban đầu	51 W
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)

Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	50000 h
------------------------------------	---------

Điều kiện ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40 °C
------------------------------	----------------

Độ mờ tối da	1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)
--------------	--

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	911401832099
Tên sản phẩm khác	BN208X LED60/CW L1500 ACW2 OS ACF EN
Mã đơn hàng	911401832099
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	1
Số vật liệu (12 chữ số)	911401832099
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	2,300 kg

Bản vẽ kích thước

-

Greenperform Batten BN208C/BN208X

