



Smart Post-top G3

BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 7043 GM

Smart Post-top G3, 2300 lm, 27 W, Ánh sáng trắng ấm, Đối xứng, Cấp an toàn I, Đỉnh cột đường kính 60 mm

Smart Post Top G3 kế thừa phong cách và mẫu mã cổ điển của thế hệ trước, tuy nhiên hiệu suất của hệ thống và chất lượng ánh sáng đã được cải thiện. Thiết kế quang học tối ưu của Smart Post Top G3 giúp thúc đẩy tính sự đồng nhất theo phương ngang và đứng. Thiết kế hệ thống nhiệt hiệu quả cao đảm bảo khả năng truyền nhiệt tối đa và tuổi thọ LED lâu hơn. Hệ thống đèn hoạt động ổn định bình thường trong cả môi trường nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao. Tuổi thọ dự kiến 11 năm, giảm tần suất bảo trì và chi phí (dựa trên tuổi thọ định mức 50.000 giờ và 12 giờ hoạt động mỗi ngày). Mang lại bầu không khí thư thái và an toàn cho sân vườn, khu dân cư, sân, đường phụ, quảng trường, công viên và sân chơi.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Quang thông	
Mã dòng bóng đèn	-	Quang thông	2.300 lm
Nguồn sáng có thể thay thế	Có	Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng	-
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị	Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh	-
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K
Loại nguồn sáng	LED	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	85,19 lm/W
Đấu CE	-	Chỉ số hoàn màu (CRI)	70
Thời hạn bảo hành	3 năm	Màu sắc nguồn sáng	Ánh sáng trắng ấm
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gán trên các bề mặt dễ cháy thông thường	Kiểu chụp quang học	Nắp Acrylic và chóa quang học mở nhẹ với độ phản quang cao
Đấu ENEC	-	Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	-
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có	Loại quang học ngoài trời	Đối xứng
Thông tin kỹ thuật về đèn		Vận hành và điện	
Tỷ số ánh sáng phát ra hướng lên	0	Điện áp đầu vào	220 đến 240 V

Smart Post-top G3

Tần số dòng	50 to 60 Hz
Dòng khởi động	2,1 A
Thời gian khởi động	22,3 ms
Mức tiêu thụ điện	27 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Kết nối	Dây đi ra
Cáp	Cáp 0,45 m không có phích cắm
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	-

Nhiệt độ

Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C
---------------------------	---------------

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)
Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu đèn phản chiếu	Acrylate
Vật liệu chóa quang học	Acrylate
Vật liệu chụp quang học	Acrylate
Vật liệu gắn cố định	Thép không gỉ
Màu vỏ đèn	Ghi sẫm
Thiết bị lắp đặt	Đỉnh cột đường kính 60 mm
Hình dạng chụp quang học	Đẹt
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Làm mờ
Chiều cao tổng thể	265 mm
Đường kính tổng thể	578 mm

Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,11 m²
----------------------------------	---------

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK07 [2 J gia cố]
Bảo vệ chống đột biến (Chung/Khác biệt)	4/2 kV
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	(0.43,0.40) SDCM ≤ 5
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%


Điều kiện ứng dụng

Độ mờ tối đa	Không áp dụng
--------------	---------------

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 7043 GM
Tên sản phẩm đầy đủ	BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 7043 GM
Mã sản phẩm đầy đủ	872016972873899
Mã đơn hàng	911401834698
Số vật liệu (12NC)	911401834698
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169728738
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	2
EAN/UPC - Vỏ	8720169728738

Bản vẽ kích thước



Smart Post-top G3

