



SmartBright Panel

RC099V LED26S/865 W60L60 PCV GM

SmartBright Panel, 865 lumière naturelle froide

SmartBright Panel est le panneau LED le plus abordable, capable de fournir un éclairage confortable et une excellente uniformité

Données du produit

Informations générales	
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Ballast/pilote inclus	Oui
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s

Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Température de couleur	865 lumière naturelle froide
Type d'optique	Angle du faisceau de 60 à 120°
Type de cache optique/de lentille	Vasque transparente avec cache blanc
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	110° x 110°

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220-240 V
Facteur de puissance (fraction)	0.9

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (On/Off)
Flux lumineux constant	Oui

Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	Acier
Matériaux du réflecteur	Acier
Matériaux optiques	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Blanc

Approbation et application	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0.2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

SmartBright Panel


Données du produit

Nom du produit de la commande	RC099V LED26S/865 W60L60 PCV GM
Nom de produit complet	RC099V LED26S/865 W60L60 PCV GM
Full EOC	911401834899

Code de commande	911401834899
Code 12NC	911401834899
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	2

Schéma dimensionnel

Product Type	Size LxWxH(mm)
RC099V LED26S W60x60 GH	597x297x15
RC099V LED26S W60x120 GH	1197x297x15
RC099V LED26S W60x60 SLU GH	603x603x15
RC099V LED26S W60x120 SLU GH	1203x603x15
RC099V LED26S W60x60 PCV GH	603x603x15
RC099V LED26S W60x120 PCV GH	1203x603x15
RC099V LED26S W60x60 GH	597x297x15
RC099V LED26S W60x120 GH	1197x297x15
RC099V LED26S W60x60 SLU GH	603x603x15
RC099V LED26S W60x120 SLU GH	1203x603x15
RC099V LED26S W60x60 PCV GH	603x603x15
RC099V LED26S W60x120 PCV GH	1203x603x15



RC099V LED26S W60x60 GH
 RC099V LED26S W60x120 SLU GH
 RC099V LED26S W60x60 PCV GH
 RC099V LED26S W60x120 SLU GH
 RC099V LED26S W60x60 PCV GH

RC099V LED26S W60x120 GH
 RC099V LED26S W60x120 SLU GH
 RC099V LED26S W60x120 PCV GH
 RC099V LED26S W60x120 SLU GH
 RC099V LED26S W60x120 PCV GH

