



UNIdot

BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90

UNIdot, 109 лм, 4.8 В, Красный, зеленый и синий, Dynamix DMX, Класс безопасности III

Правильное фасадное освещение создает уникальную атмосферу для любого пространства. Philips UNIdot – это лишь одно из последних нововведений в области светодиодного освещения, которое позволяет создавать идеальную атмосферу как внутри помещений, так и снаружи. Мечтательные звездные ночи и увлекательные городские пейзажи стали возможными благодаря интеллектуальной светодиодной системе освещения Philips UNIdot. Уникальные светильники UNIdot могут быть установлены на любом сложном фасаде. Доступна функция регулировки яркости, которую легко настроить, это отличная замена для обычных решений с точки зрения производительности, универсальности, качества света и экономии энергии.

Данные о продукции

Общая информация		Технические характеристики освещения	
Сменный источник света	Нет	Светоотдача	109 лм
Количество единиц ПРА	1 шт.	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Драйвер в комплекте	Нет	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Тип светогенератора	LED	Коррелированная цветовая температура (ном.)	-
Осветительная технология	LED	Эффективность (номинальная) (ном.)	23 лм/В
Маркировка CE	-	Коэффициент цветопередачи (CRI)	-
Гарантийный период	3 года	Цвет источника света	Красный, зеленый и синий
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях	Тип оптической крышки	Поликарбонатная чаша/крышка матовая
Сертификат ENEC	-		
Соответствие стандарту EU RoHS	Да		

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	24 постоянного тока Вт
Энергопотребление	4,8 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель 0,3 м без вилки

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +50 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Электронный трансформатор
Интерфейс управления	Dynamix DMX
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Из нержавеющей стали
Цвет корпуса	Серый и белый
Монтажное устройство	-
Форма оптической крышки	Полукруглый плоский
Покрытие оптической крышки	Матовый
Общая высота	51 мм
Общий диаметр	90 мм

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности III

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации	
Максимальный уровень диммирования	0% (цифровой)

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90
Полное название продукта	BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90
Полный код продукта	911401834998
Код заказа	911401834998
Материал № (12NC)	911401834998
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	48

Чертеж размеров



