



SmartBright Panel

RC099V LED36S/840 W30L120 GM

SmartBright Panel, Нейтральный белый 840

SmartBright Panel — наиболее доступная светодиодная панель, предоставляющая приятное, идеально единообразное освещение

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Маркировка CE	Маркировка CE
Сертификат ENEC	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
Технические характеристики освещения	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Ширина светового пучка от 60° до 120°
Тип оптической крышки	Прозрачная чаша с белой крышкой
Светораспределение светильника	110° x 110°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 Вт
Энергопотребление	34 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9



Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светоотдача	Да
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Сталь
Материал отражателя	Сталь
Оптический материал	Поликарбонат
Цвет корпуса	Белый
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	RC099V LED36S/840 W30L120 GM
Полное название продукта	RC099V LED36S/840 W30L120 GM
Полный код продукта	911401835399
Код заказа	911401835399

Материал № (12NC)	911401835399
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	2

Чертеж размеров

Product Type	Size LxWxH(mm)
RC099V LED36S W30xL120 GM	597x297x75
RC099V LED36S W30xL120 GM	1197x297x75
RC099V LED36S W30xL120 SLUS GM	603x303x75
RC099V LED36S W30xL120 SLUS GM	1203x303x75
RC099V LED36S W30xL120 PCV GM	603x303x75
RC099V LED36S W30xL120 PCV GM	1203x303x75
RC099V LED36S W30xL120 GM	597x297x75
RC099V LED36S W30xL120 GM	1197x297x75
RC099V LED36S W30xL120 SLUS GM	603x303x75
RC099V LED36S W30xL120 SLUS GM	1203x303x75
RC099V LED36S W30xL120 PCV GM	603x303x75
RC099V LED36S W30xL120 PCV GM	1203x303x75



RC099V LED36S W30xL120 GM
RC099V LED36S W30xL120 SLUS GM
RC099V LED36S W30xL120 PCV GM
RC099V LED36S W30xL120 GM
RC099V LED36S W30xL120 SLUS GM
RC099V LED36S W30xL120 PCV GM

