



UNIdot

BGS302 42xLED-HB-5000 24V D140

UNIdot, 506 лм, 6.8 В, Нейтрально белый, Класс безопасности III

Правильное фасадное освещение создает уникальную атмосферу для любого пространства. Philips UNIdot – это лишь одно из последних нововведений в области светодиодного освещения, которое позволяет создавать идеальную атмосферу как внутри помещений, так и снаружи. Мечтательные звездные ночи и увлекательные городские пейзажи стали возможными благодаря интеллектуальной светодиодной системе освещения Philips UNIdot. Уникальные светильники UNIdot могут быть установлены на любом сложном фасаде. Доступна функция регулировки яркости, которую легко настроить, это отличная замена для обычных решений с точки зрения производительности, универсальности, качества света и экономии энергии.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Нет
Тип светогенератора	LED
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	-
Гарантийный период	3 года
Знак пожароопасности	Для монтажа на среднетемпературных поверхностях
Сертификат ENEC	-
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	506 лм

Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	74 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	70
Цвет источника света	Нейтрально белый
Тип оптической крышки	Поликарбонатная чаша/крышка матовая

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	24 постоянного тока Вт
Энергопотребление	6.8 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Свободные вводы/провода

Кабель	Кабель 0,3 м без вилки
--------	------------------------

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +50 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Электронный трансформатор
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Из нержавеющей стали
Цвет корпуса	Серый и белый
Монтажное устройство	-
Форма оптической крышки	Полукруглый плоский
Покрытие оптической крышки	Матовый
Общая высота	51 мм
Общий диаметр	140 мм

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
----------------------------------	--

Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
--	------------------------

Класс защиты IEC	Класс безопасности III
------------------	------------------------

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	Не применимо
-----------------------------------	--------------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BGS302 42xLED-HB-5000 24V D140
Полное название продукта	BGS302 42xLED-HB-5000 24V D140
Полный код продукта	911401835698
Код заказа	911401835698
Материал № (12NC)	911401835698
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	27

Чертеж размеров



