



# SmartBright Panel

## RC099V LED36S/840 W60L60 PCV GM

SmartBright Panel, Нейтральный белый 840

SmartBright Panel — наиболее доступная светодиодная панель, предоставляющая приятное, идеально единообразное освещение

### Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Маркировка CE	Маркировка CE
Сертификат ENEC	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
Технические характеристики освещения	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Ширина светового пучка от 60° до 120°
Тип оптической крышки	Прозрачная чаша с белой крышкой
Светораспределение светильника	110° x 110°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 Вт
Энергопотребление	34 Вт
Коэффициент мощности (доля)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светоотдача	Да
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Сталь
Материал отражателя	Сталь
Оптический материал	Поликарбонат
Цвет корпуса	Белый
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

# SmartBright Panel


## Данные об изделии

Название продукта для заказа	RC099V LED36S/840 W60L60 PCV GM
Полное название продукта	RC099V LED36S/840 W60L60 PCV GM
Полный код продукта	911401835999


Код заказа	911401835999
Материал № (12NC)	911401835999
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	2

## Чертеж размеров

Product Type	Size LxWxH(mm)
RC099V LED36S W60x60 GH	597x297x17,5
RC099V LED36S W60x60 SL5 GH	1197x297x17,5
RC099V LED36S W60x60 SL5 SL5 GH	603x403x17,5
RC099V LED36S W60x60 SL5 SL5 PCV GH	1203x303x17,5
RC099V LED36S W60x60 PCV GH	603x403x17,5
RC099V LED36S W60x60 SL5 PCV GH	1203x303x17,5
RC099V LED36S W60x60 GH	597x297x17,5
RC099V LED36S W60x60 SL5 GH	1197x297x17,5
RC099V LED36S W60x60 SL5 SL5 GH	603x403x17,5
RC099V LED36S W60x60 SL5 SL5 PCV GH	1203x303x17,5
RC099V LED36S W60x60 PCV GH	603x403x17,5
RC099V LED36S W60x60 SL5 PCV GH	1203x303x17,5



RC099V LED36S W60x60 GH  
RC099V LED36S W60x60 SL5 GH  
RC099V LED36S W60x60 PCV GH  
RC099V LED36S W60x60 SL5 GH  
RC099V LED36S W60x60 SL5 SL5 GH



RC099V LED36S W60x60 GH  
RC099V LED36S W60x60 SL5 GH  
RC099V LED36S W60x60 SL5 SL5 GH  
RC099V LED36S W60x60 SL5 SL5 PCV GH  
RC099V LED36S W60x60 PCV GH

