



# GreenUp 投射燈

ST391T LED10/930 PSU-E MB 1C WH

GreenUp 投射燈, 11.5 W, 優質白色, CRI ≥ 90, 20°, 可防止手指侵入

GreenUp LED 射燈，是一款性價比超高的功能性射燈，運用了全新的光學及結構設計，將產品的光效及體積做到了極致，符合最新的商業設計理念及運用。壓鑄製作工藝，一體化設計，簡潔大方。優化結構設計，突破散熱難點，完成小體積的要求。全新透鏡設計配合飛利浦 PW CoB 晶片，演色性大於 90，一比一替換傳統 CDM-Elite 陶瓷複金屬燈，整燈 R9 最高可達 69。單頭流明輸出，涵蓋 1000lm 到 3500lm，可用于各種商照環境，例如購物中心，零售店，服飾店等。

## 产品数据

| 一般資訊           |                    |
|----------------|--------------------|
| 裝置部件數量         | 單位                 |
| 內附驅動器          | 無                  |
| 照明 source 引擎類型 | LED                |
| CE 標誌          | CE 標誌              |
| 保固期            | 3 年                |
| 易燃性標誌          | -                  |
| ENEC 標誌        | -                  |
| 灼熱絲測試          | 溫度 600°C、持續時間 30 秒 |
| 符合歐盟 RoHS 標準   | 是                  |
| 照明技術           |                    |
| 光通量            | 1,000 lm           |
| 相關色彩溫度 (規範)    | 3000 K             |
| 光效 (額定) (標準)   | 86.96 lm/W         |
| 演色性指數 (CRI)    | >90                |
| 光源的光束角度        | - °                |
| 光源色彩           | 優質白色, CRI ≥ 90     |
| 光學類型           | -                  |

| 光學罩類型                  | 透鏡           |
|------------------------|--------------|
| 燈具光束擴散                 | 20°          |
| 運轉與電力                  |              |
| 輸入電壓                   | 220 至 240 V  |
| 線路頻率                   | 50 to 60 Hz  |
| 耗電量                    | 11.5 W       |
| 功率因數 (比值)              | 0.9          |
| 連線照明                   | 外部連接器        |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | -            |
| 溫度                     |              |
| 環境溫度範圍                 | -15 至 +35 °C |
| 控制與調光                  |              |
| 可調光                    | 否            |
| 驅動器/電力單元/變壓器           | 電子變壓器        |
| 控制介面                   | -            |

GreenUp 投射燈

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 恆光輸出             | 無              |
| 機械與外罩            |                |
| 外殼材質             | 鋁壓鑄            |
| 反光器材質            | -              |
| 光學材料             | 聚乙烯甲基丙烯酸酯      |
| 光學罩材質            | 聚乙烯甲基丙烯酸酯      |
| 固定材料             | 鋁              |
| 外罩色彩             | 白色             |
| 光學罩表面處理          | 紋理             |
| 整體長度             | 0 mm           |
| 整體寬度             | 0 mm           |
| 整體高度             | 178 mm         |
| 整體直徑             | 72 mm          |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深)   | 178 x 0 x 0 mm |
| 認證與應用            |                |
| 防水防塵規範 (IP)      | IP20 [可防止手指侵入] |
| 機械衝擊保護規範         | IK03 [0.3 J]   |
| 保護等級 IEC         | 安全等級 II        |
| 初始效能 (符合 IEC 標準) |                |
| 光通量容限            | +/-10%         |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 點火色度             | SDCM<4                          |
| 功耗容差             | +/-10%                          |
| 長期效能 (符合 IEC 標準) |                                 |
| 中值使用壽命 L70B50    | 30,000 h                        |
| 應用條件             |                                 |
| 最高調光等級           | 不適用                             |
| 適合隨機切換           | 無                               |
| 產品資料             |                                 |
| 下訂產品名稱           | ST391T LED10/930 PSU-E MB 1C WH |
| 完整產品名稱           | ST391T LED10/930 PSU-E MB 1C WH |
| 完整產品代碼           | 911401838197                    |
| 訂單代碼             | 911401838197                    |
| 材質 Nr. (12NC)    | 911401838197                    |
| 分子 - 每個包裝的數量     | 1                               |
| 分子 - 每一外盒包裝      | 1                               |

二维绘图

