



SmartBright Slim Panel

RC091V LED36S/840 PSU W60L60 GM

SmartBright Slim Panel, 80 лм/В, Нейтральный белый 840

SmartBright Slim Panel — наиболее доступное светодиодное решение для замены световых полос TL. Плоский дизайн (светильник высотой всего 10 мм) и несколько вариантов крепления для различных применений (включая монтаж на гипсовые потолки). SlimBright Slim Panel — венец светодиодной архитектуры — гарантирует комфортное освещение непревзойденной однородности.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Маркировка CE	Маркировка CE
Гарантийный период	3 года
Знак пожароопасности	-
Сертификат ENEC	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Нет
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	3 600 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	80 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80

Ширина светового пучка источника света	- °
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Широкий световой пучок
Светораспределение светильника	120°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220/240 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	8,1 A
Время пуска	100 ms
Энергопотребление	45 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Внутренний разъем
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	50

SmartBright Slim Panel

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -10 до +35 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	-
Интерфейс управления	-
Постоянная светотдача	Нет
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Металл
Материал отражателя	-
Оптический материал	Полистирол
Материал оптической крышки	Полистирол
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Опал
Общая длина	597 мм
Общая ширина	597 мм
Общая высота	41 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	41 x 597 x 597 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]

Класс защиты IEC	Класс безопасности II
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.43, 0.40) SDCM>5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Условия эксплуатации	
Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	RC091V LED36S/840 PSU W60L60 GM
Полное название продукта	RC091V LED36S/840 PSU W60L60 GM
Полный код продукта	871016331310800
Код заказа	911401845897
Материал № (12NC)	911401845897
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163313108
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8710163313108

Чертеж размеров

