



SmartBright Slim Panel

RC091V LED26S/865 PSU W30L120 GM

SmartBright Slim Panel, 80 lm/W, 865 lumière naturelle froide

SmartBright Slim Panel constitue la solution LED la plus abordable en remplacement du chemin lumineux TL. Son design élancé (hauteur de luminaire de 10 mm seulement) et ses multiples options de montage permettent de répondre à diverses applications (y compris le plafond en plastique). Avec son architecture lumineuse de pointe, SlimBright Slim Panel fournit un éclairage confortable avec une excellente uniformité.


Données du produit

Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Source lumineuse remplaçable	Non	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	>80
Nombre d'appareillages	1 unité	Température de couleur	- degré(s)
Ballast/pilote inclus	Oui	Type d'optique	865 lumière naturelle froide
Marquage CE	Marquage CE	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Faisceau extensif
Garantie	3 ans		120°
Essai au fil incandescent	-	Fonctionnement et électricité	
Marquage ENEC	-	Tension d'entrée	220/240 V
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Conforme à la directive RoHS UE	Non	Courant d'appel	8,1 A
Données techniques de l'éclairage		Temps d'appel	100 ms
Flux lumineux	2 600 lm	Consommation électrique	34 W
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	80 lm/W	Connexion	Connecteur interne
		Câble	-

SmartBright Slim Panel

Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	50
Température	
Gamme de températures ambiantes	-10 à +35 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	-
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	Métal
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Polystyrène
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polystyrène
Matériel de fixation	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	297 mm
Largeur totale	1 197 mm
Hauteur totale	41 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	41 x 1197 x 297 mm
Approbation et application	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]

Schéma dimensionnel



Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.43, 0.40) SDCM>5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RC091V LED26S/865 PSU W30L120 GM
Nom de produit complet	RC091V LED26S/865 PSU W30L120 GM
Full EOC	871016331313900
Code de commande	911401846197
Code 12NC	911401846197
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163313139
Conditionnement par carton	4
EAN/UPC – Boîte	8710163313139

SmartBright Slim Panel

