



SmartBright Slim Panel

RC091V LED26S/840 PSU W60L60 PCV GM

SmartBright Slim Panel, 80 lm/W, 840 blanc neutre

SmartBright Slim Panel constitue la solution LED la plus abordable en remplacement du chemin lumineux TL. Son design élancé (hauteur de luminaire de 10 mm seulement) et ses multiples options de montage permettent de répondre à diverses applications (y compris le plafond en plastique). Avec son architecture lumineuse de pointe, SlimBright Slim Panel fournit un éclairage confortable avec une excellente uniformité.

Données du produit

Informations générales		Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	
Source lumineuse remplaçable	Non	Température de couleur	- degré(s)
Nombre d'appareillages	1 unité	Type d'optique	840 blanc neutre
Ballast/pilote inclus	Oui	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Faisceau extensif
Marquage CE	Marquage CE		120°
Garantie	3 ans	Fonctionnement et électricité	
Essai au fil incandescent	-	Tension d'entrée	220/240 V
Marquage ENEC	-	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s	Courant d'appel	8,1 A
Conforme à la directive RoHS UE	Non	Temps d'appel	100 ms
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	34 W
Flux lumineux	2 600 lm	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Connexion	Connecteur interne
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	80 lm/W	Câble	-
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	50

SmartBright Slim Panel

Température	
Gamme de températures ambiantes	-10 à +35 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	-
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	Métal
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Polystyrène
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polystyrène
Matériel de fixation	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	597 mm
Largeur totale	597 mm
Hauteur totale	41 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	41 x 597 x 597 mm
Approbation et application	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]

Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.43, 0.40) SDCM>5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RC091V LED26S/840 PSU W60L60 PCV GM
Nom de produit complet	RC091V LED26S/840 PSU W60L60 PCV GM
Full EOC	871016331316000
Code de commande	911401846497
Code 12NC	911401846497
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8710163313160
Conditionnement par carton	4
EAN/UPC - Boîte	8710163313160

Schéma dimensionnel

