



GreenSpace Yüzeye monte

SM294C LED40/830 PSU WP WH GM

GreenSpace Yüzeye monte, 36 W, 3800 lm, 3000 K, Parlak ayna, Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı

Philips GreenSpace Siva Üstü LED Downlight, geleneksel downlight armatürlerden %60'ın üzerinde fazla enerji tasarrufu sağlayan, üstün bir LED alternatifi sunar. Bulunduğu ortama sorunsuzca uyum sağlayan GreenSpace Siva Üstü LED Downlight, geleneksel siva altı downlight şeklini, yüksek enerji ve bakım maliyetleri olmadan sunar. Philips GreenSpace Siva Üstü LED Downlight, ayrıca tavanda kısıtlı alanı bulunan kamusal iç mekanların yanı sıra, tüm ticari aydınlatma uygulamaları için de idealdir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Işık kaynağı motoru türü	LED
CE işareti	CE işareti
Garanti süresi	3 yıl
Alev alma işareti	-
ENEC işareti	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Hayır
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	3.800 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	105 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağının ışın açısı	- °
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Optik sistem türü	Parlak ayna
Optik kapak tipi	Reflektör
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	60°
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	25 A
Ani akım süresi	0,202 ms

GreenSpace Yüzeye monte

Güç Tüketimi	36 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	-
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	24

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
-------------------------	----------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Alüminyum
Optik sistem malzemesi	Alüminyum
Optik kapak malzemesi	-
Sabitleme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	-
Toplam uzunluk	0 mm
Genel genişlik	0 mm
Genel yükseklik	239 mm
Toplam çap	200 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	239 x 0 x 0 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
------------------------------	--

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standart]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.44, 0.40) SDCM <5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	1,00 %
Ortalama yararlı ömür L70B50	50.000 h
Ortalama yararlı ömür L80B50	40.000 h
Ortalama yararlı ömür L90B50	20.000 h


Uygulama Koşulları

Rastgele anahtara uygun	Hayır
-------------------------	-------

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	SM294C LED40/830 PSU WP WH GM
Tam ürün adı	SM294C LED40/830 PSU WP WH GM
Tam ürün kodu	872016951952700
Sipariş kodu	51952700
Malzeme No. (12NC)	911401848399
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169519527
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8720169519527

Boyutlu çizim



GreenSpace Yüzeye monte

