



SmartBright Direct Panel

RC092V LED26S/840 PSU W60L60 TW

專為替代傳統照明的高效能 LED 辦公室照明解決方案，以最經濟實惠的 LED 燈板，發揮舒適出色的一致性燈光照明

产品数据

基本資訊	
光源色彩	840
可更換光源	否
齒輪部件數量	1
內附驅動器	是
光學裝置類型	WB [寬光束]
燈具光束擴展	120°
接線	CI [內部接頭]
保護等級 IEC	CLII (I)
灼熱絲測試	650/30 [Temperature 650 °C, duration 30 s]
保固期	1 years
恆光輸出	No
MCB 上的產品數量	36

運作和電氣

輸入電壓	110-240 V
輸入頻率	50 至 60 Hz
湧入電流	9 A
湧入時間	400 ms
功率因數 (最小)	0.9

控制調光	
可調光	否

機械和殼體

外罩材質	Steel
光學裝置材質	Polycarbonate
光學護蓋/鏡頭材質	Polystyrene
固定材質	Steel
光學護蓋/鏡頭表層	Opal
總長度	603 mm
總寬度	603 mm
總高度	64 mm
色彩	WH

應用

防水防塵規範代碼	IP20 [IP20]
機械衝擊保護碼	IK02 [IK02]

初始性能

初始光通量	2600 lm
光通量容限	+/-10%
初始 LED 燈具效率	92.857 lm/W

SmartBright Direct Panel

初始腐蝕性色溫	4000 K
初始演色性指數	>80
初始色度	(0.43, 0.40) SDCM>5
初始輸入功率	28 W
用電量容限	+/-10%

耐久性能


平均使用時間 L70B50	25000 h
---------------	---------

適用條件


環境溫度範圍	-10 to +35 °C
最高調光等級	Not applicable
適合隨機切換	Not applicable

產品參數

完整產品碼	871016332636800
訂購產品名稱	RC092V LED26S/840 PSU W60L60 TW
EAN/UPC - 產品	8710163326368
訂購代碼	911401850997
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	2
材質編號(12NC)	911401850997
淨重 (件)	2.300 kg



二维绘图



RC092V SmartBright Direct Panel

