



Ledinaire projektør gen3

BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE

Ledinaire projektør gen3, 10 W, 1200 lm, 4000 K, CRI80, Symmetrisk, bred stråle, IP65

Ledinaire projektørserien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	-
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Lyskildes motortype	LED
Lighting Technology	LED
CE-mærke	Ja
Garantiperiode	5 år
Mærke for brændbarhed	-
ENEC-mærke	-
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Lysstrøm	1.200 lm
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-

Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	120 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	5
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optikafskærmningstype	Glas
Lampens lysstrålespedning	110° x 110°
Optisk type – udendørs	Symmetrisk, bred stråle
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	- W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	10 W
Slut-CLO-strømforbrug	- W

Ledinaire projektor gen3

Startstrøm	0,78 A
Starttid	0,00648 ms
Strømforbrug	10 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilslutning	Løse ledere/kabler
Kabel	1,0 m kabel uden stik
Antal produkter på MCB af 16 A type B	218

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-25 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Glas
Optikafskærmning/objektivmateriale	Hærdet glas
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Grå
Monteringsanordning	Monteringsbeslag, justerbart
Optikafskærmning/objektivform	Fladt
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	79 mm
Samlet bredde	111 mm
Samlet højde	25,5 mm
Effektivt projekteret område	0,005 m ²
Mål (højde x bredde x dybde)	26 x 111 x 79 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK07 [2 J, forstærket]
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Armaturoverspændingsbeskyttelsesniveau indtil 2 kV differentialtilstand og 2 kV fælles tilstand

Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospecifikation	0,2 m

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.380, 0.380) SDCM <5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Indledende farvegengivelsesindeks – tolerance	+/-2

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	80


Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur T _q	25 °C
Maksimalt dæmningsniveau	Ikke relevant

Produktdata

Ordreproduktnavn	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE
Det fulde produktnavn	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE
Full EOC	871951453356199
Ordrekode	53356199
Materialenr. (12NC)	911401851483
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514533561
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
EAN/UPC – kasse	8719514533806

Målskitse



Ledinaire projektør gen3

