



UNIstrip LP G2

BCP270 G2 48xLED/3000 24V L1200 A RU

UNIstrip LP G2, 1188 лм, 15.5 В, Теплый белый, Класс безопасности III, Монтажный кронштейн, регулируемый

UNIstrip LP Gen2- светодиодные светильники линейного типа для архитектурного освещения поверхности зданий (заливающий свет). Линейка светильников широко используется как для современной, так и для исторической архитектуры. Доступны версии Mono и RGB DMX с высокой оптической производительностью для динамических эффектов по доступной цене.

Данные о продукции

Общая информация			
Сменный источник света	Нет	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Количество единиц ПРА	1 шт.	Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Драйвер в комплекте	Нет	Эффективность (номинальная) (ном.)	77 лм/В
Тип светогенератора	LED	Коэффициент цветопередачи (CRI)	70
Осветительная технология	LED	Цвет источника света	Теплый белый
Маркировка CE	-	Тип оптической крышки	Прозрачный линейный
Гарантийный период	3 года		
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях		
Сертификат ENEC	-		
Соответствие стандарту EU RoHS	Да		
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Светоотдача	1 188 лм	Входное напряжение	24 постоянного тока Вт
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-	Энергопотребление	15,5 В
		Коэффициент мощности (доля)	0.9
		Соединение	Свободные вводы/провода
		Кабель	Кабель 1,0 м без вилки

UNIstrip LP G2

Температура

Диапазон температур окружающей среды От -40 до +50 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Электронный трансформатор
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Алюминий
Цвет корпуса	Алюминий и черный
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Форма оптической крышки	Плоский
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	1 216 мм
Общая ширина	50 мм
Общая высота	61 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	61 x 50 x 1216 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
----------------------------------	--

Код степени защиты от механических воздействий	IK03 [0,3 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности III

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%


Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	Не применимо
-----------------------------------	--------------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BCP270 G2 48xLED/3000 24V L1200 A RU
Полное название продукта	BCP270 G2 48xLED/3000 24V L1200 A RU
Полный код продукта	911401855398
Код заказа	911401855398
Материал № (12NC)	911401855398
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	8

Чертеж размеров



UNIstrip LP G2

