



UNIstrip LP G2

BCP270 G2 48xLED/5000 24V L1200 A DMX RU

UNIstrip LP G2, 1320 лм, 12.2 В, Нейтрально белый, Dynamix DMX, Класс безопасности III, Монтажный кронштейн, регулируемый

UNIstrip LP Gen2- светодиодные светильники линейного типа для архитектурного освещения поверхности зданий (заливающий свет). Линейка светильников широко используется как для современной, так и для исторической архитектуры. Доступны версии Mono и RGB DMX с высокой оптической производительностью для динамических эффектов по доступной цене.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Нет
Тип светогенератора	LED
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	-
Гарантийный период	3 года
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	-
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	1 320 лм
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-

Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	108 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	70
Цвет источника света	Нейтрально белый
Тип оптической крышки	Прозрачный линейный
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	24 постоянного тока Вт
Энергопотребление	12,2 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель 1,0 м без вилки

UNIstrip LP G2

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От –40 до +50 °С
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Электронный трансформатор
Интерфейс управления	Dynamix DMX
Постоянная светоотдача	Нет
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Алюминий
Цвет корпуса	Алюминий и черный
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Форма оптической крышки	Плоский
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	1 216 мм
Общая ширина	50 мм
Общая высота	61 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	61 x 50 x 1216 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]

Чертеж размеров

Код степени защиты от механических воздействий	IK03 [0,3 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности III
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Условия эксплуатации	
Максимальный уровень диммирования	0% (цифровой)
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BCP270 G2 48xLED/5000 24V L1200 A DMX RU
Полное название продукта	BCP270 G2 48xLED/5000 24V L1200 A DMX RU
Полный код продукта	911401855998
Код заказа	911401855998
Материал № (12NC)	911401855998
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	8

UNIstrip LP G2

