



UNIstrip LP G2

BCP270 G2 48xLED/3000 24V L1200 A DMX RU

UNIstrip LP G2, 1188 лм, 12.2 В, Теплый белый, Dynamix DMX, Класс безопасности III, Монтажный кронштейн, регулируемый

UNIstrip LP Gen2– светодиодные светильники линейного типа для архитектурного освещения поверхности зданий (заливающий свет). Линейка светильников широко используется как для современной, так и для исторической архитектуры. Доступны версии Mono и RGB DMX с высокой оптической производительностью для динамических эффектов по доступной цене.

Данные о продукции


Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Нет
Тип светогенератора	LED
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	-
Гарантийный период	3 года
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	-
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	1 188 лм
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-

Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	97 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	70
Цвет источника света	Теплый белый
Тип оптической крышки	Прозрачный линейный
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	24 постоянного тока Вт
Энергопотребление	12,2 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель 1,0 м без вилки

UNIstrip LP G2

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +50 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Электронный трансформатор
Интерфейс управления	Dynamix DMX
Постоянная светоотдача	Нет
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Алюминий
Цвет корпуса	Алюминий и черный
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Форма оптической крышки	Плоский
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	1 216 мм
Общая ширина	50 мм
Общая высота	61 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	61 x 50 x 1216 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]

Чертеж размеров



Код степени защиты от механических воздействий	IK03 [0,3 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности III
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Условия эксплуатации	
Максимальный уровень диммирования	0% (цифровой)
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BCP270 G2 48xLED/3000 24V L1200 A DMX RU
Полное название продукта	BCP270 G2 48xLED/3000 24V L1200 A DMX RU
Полный код продукта	911401856298
Код заказа	911401856298
Материал № (12NC)	911401856298
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	8

UNIstrip LP G2

