



# Essential SmartBright G2 LED Floodlight

## BVP131 LED8/WW 10W 220-240V WB

Светодиодные прожекторы заливающего света EssentialSmartBright G2 предназначен для освещения парков, акцентного освещения, архитектурной подсветки фасадов и функциональной подсветки промышленных территорий. Прожектор может использоваться как для наружной установки, так и для установки внутри помещений. Высокая эффективность, благодаря использованию новейших светодиодных технологий, обеспечивает существенную экономию энергии.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Теплый белый 830
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	Polycarbonate bowl/cover flat
Распределение света светильника	100°
Интерфейс управления	-
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Кабель 0,25 м без штекера
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Знак пожароопасности	NO [-]
Маркировка CE	CE mark
LED engine type	LED
Технические характеристики освещения	
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50-60 Hz
Коэффициент мощности (мин.)	0.5
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Монтажное устройство	MBA [ Mounting bracket adjustable]
Покрытие оптической крышки / линзы	Текстурное
Общая длина	109 mm
Общая ширина	99,4 mm
Общая высота	27 mm
Цвет	Black

# Essential SmartBright G2 LED Floodlight

## Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения IP65 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]

Код степени защиты от механических воздействий IK06 [ 1 J]

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача 800 lm

Допустимое отклонение светового потока +/-10%

Начальная эффективность освещения светодиода 80,00 lm/W

Нач. корр. цветовая температура 3000 K

Нач. индекс цветопередачи >80

Начальная цветность SDCM <7

Начальная входная мощность 10 W

Допустимое значение потребляемой мощности +/-10%

## Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды От -40 до +45°C

## Данные об изделии

Полный код продукта 911401858798

Название продукта для заказа BVP131 LED8/WW 10W 220-240V WB

EAN/UPC — продукт 8710163314303

Код заказа 911401858798

Нумератор — количество на упаковку 1


Нумератор — упаковок на внешний короб 12

Материал № (12NC) 911401858798

Вес нетто (шт.) 0,290 kg



## Чертеж размеров



BVP131/132/133/135 LED WB

