



# Essential SmartBright G2 LED Floodlight

## BVP131 LED8/NW 10W 220-240V WB

Essential SmartBright G2 LED Floodlight, 800 lm, 10 W, 840 neutral white, 100°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan yang dapat disesuaikan

Lampu tebar cahaya Essential SmartBright G2 LED memiliki desain kompak dan kukuh. Lampu ini ringan dengan housing aluminium cetak permanen dan lapisan serbuk anti karat, cocok untuk aplikasi luar ruangan umum. Efisiensi tinggi didesain dengan teknologi LED terbaru, mencapai penghematan energi banyak dibandingkan lampu tembak konvensional.

### Product data

Informasi Umum		Indeks renderasi warna (CRI)	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak		>80
Driver tercakup	Ya	Warna sumber cahaya	840 neutral white
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup polikarbonat datar
Teknologi Pencahayaan	LED	Penyebaran sinar lampu luminer	100°
Tanda CE	Tanda CE	<b>Pengoperasian dan Kelistrikan</b>	
Tanda dapat menyala	-	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
<b>Teknis Lampu</b>		Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Flux Cahaya	800 lm	Konsumsi Daya	10 W
Sudut kemiringan standar tiang	-	Faktor Daya (Fraksi)	0.5
Sudut kemiringan standar entri samping	-	Koneksi	Kabel/kawat
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Kabel	Kabel 0,25 m tanpa konektor
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	80,00 lm/W		

# Essential SmartBright G2 LED Floodlight

<b>Suhu</b>	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +45 °C
<b>Kontrol dan Peredupan</b>	
Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-
<b>Mekanis dan Housing</b>	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Hitam
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan yang dapat disesuaikan
Lapisan penutup optik	Tekstur
Panjang keseluruhan	109 mm
Lebar keseluruhan	99,4 mm
Tinggi keseluruhan	27 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	27 x 99 x 109 mm
<b>Penyetujuan dan Aplikasi</b>	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
<b>Kode pelindung dampak mekanis</b>	
	IK06 [1 J]
<b>Kelas perlindungan IEC</b>	
	Keamanan kelas I
<b>Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)</b>	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM <7
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
<b>Data Produk</b>	
Nama produk pesanan	BVP131 LED8/NW 10W 220-240V WB
Nama lengkap produk	BVP131 LED8/NW 10W 220-240V WB
Kode produk lengkap	911401858898
Kode urutan	911401858898
No. Material (12NC)	911401858898
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8710163314310
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
EAN/UPC - Kantung	8710163314464

## Dimensional drawing

