



Essential SmartBright G2 LED Floodlight

BVP131 LED8/CW 10W 220-240V WB

Essential SmartBright G2 LED Floodlight, 800 lm, 10 W, 865 cool daylight, 100°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan yang dapat disesuaikan

Lampu tebar cahaya Essential SmartBright G2 LED memiliki desain kompak dan kukuh. Lampu ini ringan dengan housing aluminium cetak permanen dan lapisan serbuk anti karat, cocok untuk aplikasi luar ruangan umum. Efisiensi tinggi didesain dengan teknologi LED terbaru, mencapai penghematan energi banyak dibandingkan lampu tembak konvensional.

Product data

Informasi Umum		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak	Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Driver tercakup	Ya	Warna sumber cahaya	865 cool daylight
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup polikarbonat datar
Teknologi Pencahayaan	LED	Penyebaran sinar lampu luminer	100°
Tanda CE	Tanda CE	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Tanda dapat menyala	-	Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Teknis Lampu		Konsumsi Daya	10 W
Flux Cahaya	800 lm	Faktor Daya (Fraksi)	0.5
Sudut kemiringan standar tiang	-	Koneksi	Kabel/kawat
Sudut kemiringan standar entri samping	-	Kabel	Kabel 0,25 m tanpa konektor
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K		
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	80,00 lm/W		

Essential SmartBright G2 LED Floodlight

Suhu	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +45 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Hitam
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan yang dapat disesuaikan
Lapisan penutup optik	Tekstur
Panjang keseluruhan	109 mm
Lebar keseluruhan	99,4 mm
Tinggi keseluruhan	27 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	27 x 99 x 109 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]

Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM <7
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Data Produk	
Nama produk pesanan	BVP131 LED8/CW 10W 220-240V WB
Nama lengkap produk	BVP131 LED8/CW 10W 220-240V WB
Kode produk lengkap	911401858998
Kode urutan	911401858998
No. Material (12NC)	911401858998
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8710163314327
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
EAN/UPC - Kantung	8710163314471

Dimensional drawing

