



Essential SmartBright G2 LED Floodlight

BVP132 LED16/CW 20W 220-240V WB

Essential SmartBright G2 LED Floodlight, 1600 лм, 20 В,
Холодный дневной свет 865, 100°, Класс безопасности I,
Монтажный кронштейн, регулируемый

Светодиодные прожекторы заливающего света EssentialSmartBright G2 предназначен для освещения парков, акцентного освещения, архитектурной подсветки фасадов и функциональной подсветки промышленных территорий. Прожектор может использоваться как для наружной установки, так и для установки внутри помещений. Высокая эффективность, благодаря использованию новейших светодиодных технологий, обеспечивает существенную экономию энергии.

Данные о продукции

Общая информация			
Сменный источник света	Нет	Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 К
Драйвер в комплекте	Да	Эффективность (номинальная) (ном.)	80,00 лм/В
Тип светогенератора	LED	Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Осветительная технология	LED	Цвет источника света	Холодный дневной свет 865
Маркировка CE	Маркировка CE	Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, плоский
Знак пожароопасности	-	Светораспределение светильника	100°
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Светоотдача	1 600 лм	Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-	Частота сети	50 to 60 Hz
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-	Энергопотребление	20 В
		Коэффициент мощности (доля)	0.9

Essential SmartBright G2 LED Floodlight

Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель 0,25 м без вилки
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +45 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Интерфейс управления	-
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Черный
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Покрытие оптической крышки	Текстурное
Общая длина	130 мм
Общая ширина	116,5 мм
Общая высота	28 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	28 x 117 x 130 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]

Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM <7
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BVP132 LED16/CW 20W 220-240V WB
Полное название продукта	BVP132 LED16/CW 20W 220-240V WB
Полный код продукта	911401859298
Код заказа	911401859298
Материал № (12NC)	911401859298
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163314358
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8710163314501

Чертеж размеров

