



Essential SmartBright G2 LED Floodlight

BVP135 LED40/CW 50W 220-240V WB

Essential SmartBright G2 LED Floodlight, 4000 lm, 50 W, 865 cool daylight, 100°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan yang dapat disesuaikan

Lampu tebar cahaya Essential SmartBright G2 LED memiliki desain kompak dan kukuh. Lampu ini ringan dengan housing aluminium cetak permanen dan lapisan serbuk anti karat, cocok untuk aplikasi luar ruangan umum. Efisiensi tinggi didesain dengan teknologi LED terbaru, mencapai penghematan energi banyak dibandingkan lampu tembak konvensional.

Product data

Informasi Umum		Indeks renderasi warna (CRI)	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak	Warna sumber cahaya	865 cool daylight
Driver tercakup	Ya	Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup polikarbonat datar
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Penyebaran sinar lampu luminer	100°
Teknologi Pencahayaan	LED	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tanda CE	Tanda CE	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Tanda dapat menyala	-	Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Teknis Lampu		Konsumsi Daya	50 W
Flux Cahaya	4.000 lm	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Sudut kemiringan standar tiang	-	Koneksi	Kabel/kawat
Sudut kemiringan standar entri samping	-	Kabel	Kabel 0,25 m tanpa konektor
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K		
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	80,00 lm/W		

Essential SmartBright G2 LED Floodlight

Suhu	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +45 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Hitam
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan yang dapat disesuaikan
Lapisan penutup optik	Tekstur
Panjang keseluruhan	240 mm
Lebar keseluruhan	201 mm
Tinggi keseluruhan	38 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	38 x 201 x 240 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]	

Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM <7
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Data Produk	
Nama produk pesanan	BVP135 LED40/CW 50W 220-240V WB
Nama lengkap produk	BVP135 LED40/CW 50W 220-240V WB
Kode produk lengkap	911401859898
Kode urutan	911401859898
No. Material (12NC)	911401859898
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8710163314419
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
EAN/UPC - Kantung	8710163314563

Dimensional drawing

