



FlexAccent G2

RS391B LED20/830 PSU-E MB GM

FlexAccent G2, 26 В, Первокласный белый CRI≥80, 20°, Защита пальцев

FlexAccent G2 – это функциональный светодиодный акцентный светильник, обеспечивающий высокое качество света благодаря оптике Perfect Accent, компактный дизайн и обеспечивает особое освещение, подходящее для магазинов – оптимизированный цветовой спектр, который улучшает внешний вид товаров с помощью технологии LED Premium. FlexAccent G2 создает очень «истинный» световой эффект – настоящую замену CDM-Elite с мощностью от 1000 до 4000 Лм. Прожектор может применяться в торговых центрах, магазинах розничной торговли, индустрии моды и т. д.

Данные о продукции

Общая информация			
Количество единиц ПРА	1 шт.	Эффективность (номинальная) (ном.)	76,92 лм/Вт
Драйвер в комплекте	Нет	Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Тип светогенератора	LED	Ширина светового пучка источника света	– °
Маркировка CE	Маркировка CE	Цвет источника света	Первокласный белый CRI≥80
Гарантийный период	3 года	Оптический тип	–
Знак пожароопасности	–	Тип оптической крышки	Линза
Сертификат ENEC	–	Светораспределение светильника	20°
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 600 °C, продолжительность 30 с	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Входное напряжение	От 220 до 240 Вt
Технические характеристики освещения		Частота сети	50 to 60 Hz
Светоотдача	2 000 лм	Энергопотребление	26 В
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К	Коэффициент мощности (доля)	0.9
		Соединение	Внешний разъем

FlexAccent G2

Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	-
---	---

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -15 до +35 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Электронный трансформатор
Интерфейс управления	-
Постоянная светоточдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	Полиметилметакрилат
Материал оптической крышки	Полиметилметакрилат
Материал фиксации	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Текстурированный
Общая длина	0 мм
Общая ширина	0 мм
Общая высота	79 мм
Общий диаметр	124 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	79 x 0 x 0 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
----------------------------------	-----------------------

Код степени защиты от механических воздействий	IK03 [0.3 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM<4
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50	30 000 часов
---------------------------------------	--------------

Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Подходит для случайного переключения	Нет

Данные об изделии

Название продукта для заказа	RS391B LED20/830 PSU-E MB GM
Полное название продукта	RS391B LED20/830 PSU-E MB GM
Полный код продукта	911401876699
Код заказа	911401876699
Материал № (12NC)	911401876699
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

Чертеж размеров



