



FlexAccent G2

GD391B 1XLED35/840 PSU-E MB GM

FlexAccent G2, 48 W, 840 blanco neutro, 20°, Protección para los dedos

FlexAccent G2 es un producto de iluminación de acentuación LED funcional que ofrece una gran calidad de luz, color excepcional, diseño compacto y opción de modo personalizado. Ofrece una gama de colores optimizada que mejora el aspecto de la mercadería con la tecnología LED PremiumWhite CoB. FlexAccent G2 crea un efecto de iluminación muy "verdadera": el reemplazo real de CDM-Elite con una producción/cabezal de 1000 lm a 3500 lm. Se puede utilizar en centros comerciales, comercios, tiendas de moda, etc.

Datos del producto

Información general		Índice de producción de color (IRC)	
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Índice de producción de color (IRC)	>80
Controlador incluido	No	Ángulo del haz de la fuente de luz	- °
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Marca CE	Marca CE	Tipo óptico	-
Período de garantía	3 años	Tipo de cubierta óptica	Lente
Marca de inflamabilidad	-	Ampliación de haz de luz de la luminaria	20°
Marca ENEC	-	Operación y aspectos eléctricos	
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 600 °C, duración de 30 s	Voltaje de entrada	220 a 240 V
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Información técnica sobre la luz		Consumo de energía	48 W
Flujo luminoso	3.500 lm	Factor de potencia (fracción)	0.9
Temperatura de color correlacionada	4000 K	Conexión	Conector externo
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	72,92 lm/W	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-

FlexAccent G2

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-15 a +35 °C
-------------------------------	--------------

Controles y atenuación

Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Transformador electrónico
Interfaz de control	-
Salida lumínica constante	No

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material del reflector	-
Material óptico	Polimetilmetacrilato
Material de cubierta/lente óptico	Polimetilmetacrilato
Material de fijación	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Texturizado
Longitud total	0 mm
Ancho total	0 mm
Altura total	108 mm
Diámetro total	154,2 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	108 x 0 x 0 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
---------------------------------	----------------------------------

Código de protección de impacto mec.	IK03 [0.3 J]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	SDCM<4
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Vida útil media L70B50	30.000 hora(s)
------------------------	----------------


Condiciones de aplicación

Nivel de regulación máximo	No aplica
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No

Información del producto

Nombre del producto del pedido	GD391B 1XLED35/840 PSU-E MB GM
Nombre del producto completo	GD391B 1XLED35/840 PSU-E MB GM
Full EOC	911401896999
Código del pedido	911401896999
N.º de material (12NC)	911401896999
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

Plano de dimensiones



FlexAccent G2

