



ClearFlood

BVP650 LXTECO 6000/NW PSU S ALU

ClearFlood - LED EconomyLine - 6000 lm - symetryczny

ClearFlood to rodzina naswietlaczy pozwalających wybrać strumień świetlny potrzebny dokładnie w danym zastosowaniu. W ich konstrukcji wykorzystano najnowocześniejszą technologię LED i bardzo wydajne układy optyczne. Skutkiem tego jest najlepszy na rynku stosunek ceny do ilości emitowanego światła. Oprawa jest także bardzo energooszczędna. Bogaty wybór różnych optyk otwiera nowe możliwości zastosowań. Oprawa ClearFlood jest bardzo łatwa w montażu. Może bezpośrednio zastępować oprawy konwencjonalne. Również wybór żądanego strumienia świetlnego jest bardzo łatwy.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Liczba źródeł światła	1 [1 sztuka]
Kod rodziny źródła światła	ECO [LED EconomyLine]
barwa źródła światła	barwa biała neutralna
Źródło światła wymienne	tak
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSU [jednostka zasilająca]
Zawiera zasilacz	tak
Klosz/soczewki	FG [płaska szyba]
Sterownik wbudowany	brak [-]
Regulacja strumienia świetlnego	-
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Zakończ	MAT
Powłoka	SL-PDR
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 960°C, czas 5 s
Oznaczenie palności	F [F]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	ENEC

Optic type outdoor	symetryczny
Kolor RAL	RAL9007 (9007)
Rozłącznik nożowy	brak
Remarks	* Po osiągnięciu zakresu ekstremalnych temperatur otoczenia oprawa może zostać automatycznie przyciemniona, aby chronić komponenty
Stały strumień świetlny	No
Oznaczenie RoHS	-
Oznaczenie WEEE	-
Product Family Code	BVP650 [ClearFlood]

Dane techniczne oświetlenia

Strumień świetlny źródła światła	6000 lm
----------------------------------	---------

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
--------------------	-----------

ClearFlood

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
-------------------------	-------------

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Mechanika i korpus

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szkło
-------------------------------------	-------

Kolor	ALU
-------	-----

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
--------------------------	--

Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK09 [IK09]
--	--------------

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	5460 lm
------------------------------	---------

Początkowa sprawność oprawy LED	109 lm/W
---------------------------------	----------

Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	4000 K
--	--------

Początkowa moc pobierana	50 W
--------------------------	------

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871794317000500
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	BVP650 LXTECO 6000/NW PSU S ALU
------------------------------	---------------------------------

EAN/UPC - Produkt	8717943170005
-------------------	---------------


Kod zamówienia	17000500
----------------	----------

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
--	---


Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1
--	---

Materiał Nr (12NC)	912300022501
--------------------	--------------

Waga netto (szt.)	16,150 kg
-------------------	-----------



Rysunki techniczne



ClearFlood BVP650/651

