



# OptiVision LED gen2

## ZVP520 L-A90

Spare Parts Outdoor Lighting, 90°

Das Philips OptiVision gen2 LED-Scheinwerfersystem bietet eine umfassende Beleuchtungslösung für einfache ebenso wie für komplexe Flächenbeleuchtungsanwendungen und Flutlichtanlagen. Der hocheffiziente Scheinwerfer ist für eine einfache Installation mit einem auf dem Montagebügel vormontiertem Betriebsgerät (HGB) oder einem beigelegtem Betriebsgerät (BV) für eine Installation im Mast oder Betriebsgeräteraum erhältlich. Die Scheinwerfer erfüllen höchste Leistungsstandards, bieten eine hervorragende Lichtqualität und garantieren Sicherheit und Sehkomfort. Für Flächenbeleuchtungsanwendungen bietet das OptiVision LED System in Verbindung mit fortschrittlichen Systemsteuerungen von Philips neue Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Steigerung der Flexibilität. Sofortiges Wiedereinschalten, programmierbare Beleuchtungsniveaus basierend auf tatsächlichem Bedarf und Anpassung an kundenindividuelle Bedürfnisse sind nur einige Beispiele dazu. Darüber hinaus sind die OptiVision LED-Leuchten über das DALI-Protokoll mit anderen externen Steuer- und Regelungssystemen kompatibel.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Bestellcode	
Winkel	90°	Bestellcode	17909100
Produktfamiliencode	AAA000 [Spare Parts Outdoor Lighting]	Material-Nr. (12NC)	912300022867
Value Ladder	Best	Anzahl pro Verpackung	1
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8717943179091
		Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
		EAN Umverpackung	8717943179091
Produktdaten			
Bestell-Produktname	ZVP520 L-A90		
Gesamtbezeichnung des Produkts	ZVP520 L-A90		
Gesamt-Produktcode	871794317909100		