



OptiVision LED

BVP520 GRN 128K/757 A-WB T15 LOD

OptiVision LED, LED GreenLine, Нейтрально белый 757, От 110 до 277 Вт, Асимметричный широкий световой пучок

Система заливающей подсветки Philips OptiVision LED с использованием новейшей высокоэффективной светодиодной технологии обеспечивает комплексное решение любых задач, от простых до самых сложных, по зональному освещению и освещению игровых спортивных площадок. Светильники OptiVision LED обладают широкими возможностями, они соответствуют самым строгим эксплуатационным стандартам и обеспечивают непревзойденное качество освещения, безопасность и зрительный комфорт. Они отличаются максимальной светоотдачей и эффективным регулированием температуры, что позволяет максимально увеличить срок службы и сократить затраты на обслуживание. При использовании с новейшими устройствами управления, системой и датчиками Philips, OptiVision LED предлагает новые возможности по сокращению энергопотребления и повышению гибкости применения (мгновенное загорание, программируемые уровни освещения в зависимости от фактической потребности) для зонального освещения. Светильники OptiVision LED также совместимы с другими внешними системами управления через протокол DALI. В линейку входят модели с тремя/двумя светодиодными модулями, которые функционируют от внешнего драйвера, а также компактная модель с двумя светодиодными модулями и встроенным драйвером, которая отличается простотой установки и позволяет сократить затраты на установку.

Данные о продукции

Общая информация			
Код лампового семейства	GRN [LED GreenLine]	уменьшить яркость света, чтобы защитить компоненты.	
Сменный источник света	Да	Код семейства продуктов	BVP520 [OptiVision LED]
Драйвер в комплекте	Нет	Осветительная технология	LED
Примечания	* При очень низкой температуре светильник может автоматически	Маркировка CE	Да

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	128 000 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5700 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	93 лм/Вт
Цвет источника света	Нейтрально белый 757
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон
Тип оптики для размещения вне зданий	Асимметричный широкий световой пучок

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 110 до 277 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	1 376 В

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +50 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Алюминий
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат

Цвет корпуса	Серый
--------------	-------

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,15 %

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BVP520 GRN 128K/757 A-WB T15 LOD
Полное название продукта	BVP520 GRN 128K/757 A-WB T15 LOD
Полный код продукта	871794320137200
Код заказа	912300023170
Материал № (12NC)	912300023170
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8717943201372
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8717943201372

Чертеж размеров

